



Pentura Mini LED

BN130C LED8S/840 PSU L885

LED Module, system flux 800 lm, 840 neutrálna biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)

Pentura Mini LED je mimoriadne tenké lištové svetidlo, ktoré ponúka výhody energetickej úspornosti technológie LED, ako aj vynikajúci svetelný výkon – jasné a rovnomerné svetlo s dobrým podaním farieb. Pentura Mini LED sa veľmi jednoducho montuje dokonca aj v stiesnených priestoroch, napríklad pod police v obchodoch alebo nad pracovné stoly v domácych pracovniach a kanceláriách. Vďaka integrovanému napájaniu a priebežnému prekáblovaniu je čas montáže skrátený na minimum. Súčasťou dodávky je aj napájací kábel, montážne svorky a príslušenstvo na zapojenie. Mliečne koncovky eliminujú tmavé miesta medzi produktmi, čo spotrebiteľom umožňuje vytvárať súvislé svetelné pásy.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Svetelné technické	
Kód radu svetelného zdroja	LED8S [LED Module, system flux 800 lm]	Svetelný tok	800 lm
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Vrátane napájania	Áno	Merný výkon (menovitý) (nom.)	74 lm/W
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.	Index podania farieb (CRI)	>75
		Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
		Prevádzkové a elektrické	
		Vstupné napätie	220 až 240 V
Značka CE	Označenie CE	Sietová frekvencia	50 to 60 Hz
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Spotreba	10,8 W

Pentura Mini LED

Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	0 až +35 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transfórmatór	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Mechanické časti a teleso	
Materiál telesa	Polykarbonát
Materiál optického krytu	Sklo
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Počiatočný výkon (súlady s požiadavkami IEC)	
Počiatočná chromatickosť	(0.37, 0.38) SDCM <5

Podmienky použitia	
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BN130C LED8S/840 PSU L885
Úplný názov produktu	BN130C LED8S/840 PSU L885
Úplný kód produktu	871016329649499
Objednávkový kód	29649499
Č. materiálu (12NC)	911401704772
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8710163296494
Čitateľ – počet balení v krabici	24
EAN/UPC – balenie	8710163296579

Rozmerový obrázok



Product	A
BN130C LED8S/840 PSU L885	885 mm

