



UniPoint

BGP312 3LED 3000K WB GG

Наши светильники UniPoint разработаны для общего и акцентирующего освещения. Корпус устройства маскируется, демонстрируя лишь свет: таким образом можно менять атмосферу, добавляя едва заметный или ошеломляющий контраст. Светильник также имеет эксклюзивные особенности, в том числе экономичность, качество цвета и миниатюрный размер. Мы гарантируем чрезвычайную надежность и отличную стойкость к погодным условиям и вандализму.

Данные о продукции

| Общая информация | |
|--|------------------------------|
| Цвет источника света | Теплый белый 830 |
| Сменный источник света | No |
| Драйвер / блок питания / трансформатор | ET [Electronic transformer] |
| Драйвер в комплекте | No |
| Тип оптического плафона / линзы | GB [Glass bowl/cover] |
| Распределение света светильника | 40° |
| Интерфейс управления | - |
| Соединение | Проволочные выводы/провода |
| Кабель | Cable without plug 2-pole |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности III |
| Маркировка CE | CE mark |
| Гарантийный период | 3 года |
| Optic type outdoor | Wide beam angle 42° |
| Постоянная светоотдача | No |
| Знак RoHS | RoHS mark |
| LED engine type | LED |
| Технические характеристики освещения | |
| Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | - |

| Стандартный угол наклона при настенном монтаже | - |
|---|----------------------|
| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
| Входная частота | 45-66 Hz |
| Пусковой ток | 0,7 A |
| Время пуска | 10 ms |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.97 |
| Системы управления и регулировка яркости света | |
| Возможность изменения яркости света | No |
| Механические компоненты и корпус | |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Материал отражателя | Стекло |
| Материал оптической крышки/линзы | Стекло |
| Монтажное устройство | Allen screw fixation |
| Форма оптической крышки / линзы | Conical |
| Покрытие оптической крышки / линзы | Текстурное |
| Общая длина | 95,8 mm |
| Общая высота | 69,4 mm |
| Общий диаметр | 65,5 mm |

| | |
|------|-----------|
| Цвет | Dark gray |
|------|-----------|

Соответствие требованиям и область применения

| | |
|--|---|
| Код защиты от проникновения | IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK06 [1 J] |


Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

| | |
|--|---------|
| Начальная светоотдача | 330 lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 55 lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | 3000 K |
| Нач. индекс цветопередачи | >75 |
| Начальная цветность | SDCM<5 |


| | |
|---|--------|
| Начальная входная мощность | 6 W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |

Данные об изделии

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Полный код продукта | 911401711582 |
| Название продукта для заказа | BGP312 3LED 3000K WB GG |
| Код заказа | 911401711582 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 32 |
| Материал № (12NC) | 911401711582 |
| Вес нетто (шт.) | 0,399 kg |



Чертеж размеров



BGP312 UniPoint

