



# UniPoint

## BGP312 3LED 4000K WB GG

Наши светильники UniPoint разработаны для общего и акцентирующего освещения. Корпус устройства маскируется, демонстрируя лишь свет: таким образом можно менять атмосферу, добавляя едва заметный или ошеломляющий контраст. Светильник также имеет эксклюзивные особенности, в том числе экономичность, качество цвета и миниатюрный размер. Мы гарантируем чрезвычайную надежность и отличную стойкость к погодным условиям и вандализму.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Сменный источник света	No
Драйвер / блок питания / трансформатор	ET [ Electronic transformer]
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона / линзы	GB [ Glass bowl/cover]
Распределение света светильника	40°
Интерфейс управления	-
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Cable without plug 2-pole
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III
Маркировка CE	CE mark
Гарантийный период	3 года
Optic type outdoor	Wide beam angle 42°
Постоянная светоотдача	No
Знак RoHS	RoHS mark
LED engine type	LED
Технические характеристики освещения	
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-

Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
--	---

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	45-66 Hz
Пусковой ток	0,7 A
Время пуска	10 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.97

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Материал отражателя	Стекло
Материал оптической крышки/линзы	Стекло
Монтажное устройство	Allen screw fixation
Форма оптической крышки / линзы	Conical
Покрытие оптической крышки / линзы	Текстурное
Общая длина	95,8 mm
Общая высота	69,4 mm
Общий диаметр	65,5 mm

Цвет	Dark gray
------	-----------

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [ 1 J]


### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	330 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	55 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>75
Начальная цветность	SDCM<5


Начальная входная мощность	6 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Данные об изделии

Полный код продукта	911401711612
Название продукта для заказа	BGP312 3LED 4000K WB GG
Код заказа	911401711612
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	32
Материал № (12NC)	911401711612
Вес нетто (шт.)	0,399 kg



### Чертеж размеров



BGP312 UniPoint

