



SmartBright LED 安防燈

BWS220 LED20/NW PSU 100-240V

SmartBright LED 安防燈, 2000 lm, 30 W, 840 中性白光, 120°, 安全等級 I, 底板

SmartBright LED 安全指示燈是一種以 PIR 移動感應器激發的雙頭安全防護燈。憑藉寬廣的檢測範圍，更亮的光線輸出和即時啟動的 LED 技術，您可以放心，您的物業在夜間能見度良好。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	CE 標誌
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
照明技術	
光通量	2,000 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	66.7 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	840 中性白光
光學罩類型	-
燈具光束擴散	120°

運轉與電力	
輸入電壓	100 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
湧入電流	5.25 A
浪湧時間	0.0405 ms
耗電量	30 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	六極推入式連接器
線線	-
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	20
溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
控制與調光	
可調光	否
控制介面	-

SmartBright LED 安防燈

恆光輸出	無
機械與外罩	
外觀材質	金屬結合塑膠
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	黑色
安裝裝置	底板
光學罩形狀	曲線
光學罩表面處理	霧面
整體長度	242 mm
整體寬度	171 mm
整體高度	168 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	168 x 171 x 242 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP54 [可防止灰塵累積、防潑水]
機械衝擊保護規範	IK05 [0.7 J]
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

點火色度	SDCM<7
功耗容差	+/-10%
應用條件	
最高調光等級	不適用
產品資料	
下訂產品名稱	BWS220 LED20/NW PSU 100-240V
完整產品名稱	BWS220 LED20/NW PSU 100-240V
完整產品代碼	871016331594299
訂單代碼	911401712682
材質 Nr. (12NC)	911401712682
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8710163315942
分子 - 每一外盒包裝	8
EAN/UPC - 箱	8710163315966

二维绘图

