



SmartBright Slim Panel — RCA

RC091V LED26S/865 WO W60L60 RU

SmartBright Slim Panel — RCA, 90 лм/В, Холодный дневной свет 865

Ультратонкая светодиодная панель, прекрасно подходящая для модернизации освещения офисных, муниципальных помещений (больницы, школы, детские сады), а также для установки в магазинах, торговых центрах и т.д. Идеальный баланс качества и стоимости.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Драйвер в комплекте	Нет
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	-
Гарантийный период	3 года
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	2 600 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Холодный дневной свет 865

Оптический тип	Симметричный
Тип оптической крышки	Опал
Светораспределение светильника	120°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	33-40 Вт
Частота сети	- Hz
Энергопотребление	28 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Соединительный блок 2-полюсный
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	12
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -10 до +40 °C

SmartBright Slim Panel — RCA

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания внешний (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Оптический материал	Метилметакрилат и мономер стирола
Материал оптической крышки	Полипропилен
Материал фиксации	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Матовый
Общая длина	595 мм
Общая ширина	595 мм
Общая высота	9 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	9 x 595 x 595 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [0,3 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности III

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<6
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	RC091V LED26S/865 WO W60L60 RU
Полное название продукта	RC091V LED26S/865 WO W60L60 RU
Полный код продукта	911401714902
Код заказа	911401714902
Материал № (12NC)	911401714902
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163317298
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8710163317373

Чертеж размеров

