



SmartBright Slim Panel — RCA

RC091V LED26S/840 PSU W60L60 RU

SmartBright Slim Panel — RCA, 90 лм/В, Нейтральный белый 840

Ультратонкая светодиодная панель, прекрасно подходящая для модернизации освещения офисных, муниципальных помещений (больницы, школы, детские сады), а также для установки в магазинах, торговых центрах и т.д. Идеальный баланс качества и стоимости.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	-
Гарантийный период	3 года
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	2 600 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Ширина светового пучка источника света	120 °

Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Симметричный
Тип оптической крышки	Опаловый
Светораспределение светильника	120°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вt
Частота сети	50 or 60 Hz
Энергопотребление	28 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Соединительный блок 2-полюсный
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	12
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -10 до +40 °C

SmartBright Slim Panel — RCA

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания внешний (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Металл
Материал оптической крышки	Полипропилен
Материал фиксации	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Покрывание оптической крышки	Матовое
Общая длина	595 мм
Общая ширина	595 мм
Общая высота	30,5 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	31 x 595 x 595 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [0,3 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<6
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RC091V LED26S/840 PSU W60L60 RU
Полное название продукта	RC091V LED26S/840 PSU W60L60 RU
Полный код продукта	911401714932
Код заказа	911401714932
Материал № (12NC)	911401714932
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163317328
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8710163317403

Чертеж размеров

