



SmartBright Slim Panel — RCA

RC091V LED34S/840 PSU W60L60 RU

SmartBright Slim Panel — RCA, 95 лм/В, Нейтральный белый 840

Ультратонкая светодиодная панель, прекрасно подходящая для модернизации освещения офисных, муниципальных помещений (больницы, школы, детские сады), а также для установки в магазинах, торговых центрах и т.д. Идеальный баланс качества и стоимости.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	-
Гарантийный период	3 года
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °С, продолжительность 30 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	3 400 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	95 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Ширина светового пучка источника света	120 °

Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Симметричный
Тип оптической крышки	Опаловый
Светораспределение светильника	120°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Энергопотребление	34 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Соединительный блок 2-полюсный
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	12
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -10 до +40 °С

SmartBright Slim Panel — RCA

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания внешний (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Металл
Оптический материал	Метилметакрилат и мономер стирола
Материал оптической крышки	Полипропилен
Материал фиксации	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Матовое
Общая длина	595 мм
Общая ширина	595 мм
Общая высота	30,5 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	31 x 595 x 595 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [0,3 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<6
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RC091V LED34S/840 PSU W60L60 RU
Полное название продукта	RC091V LED34S/840 PSU W60L60 RU
Полный код продукта	911401714952
Код заказа	911401714952
Материал № (12NC)	911401714952
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163317342
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8710163317427

Чертеж размеров

