



# UNILinear Flex

## BGC301 800LM 5000K L5000

UNILinear Flex, 4000 lm, 36 W, 850 中性白光, 110°, 根據驅動器 (1-10V、DALI...), 安全等級 III, 安裝支架可調整

UNILinear Flex 採用專業設計防水防塵 LED 燈帶，保證達到出色照明效能。產品採用抗紫外線聚氨基酯填充，並以灌膠方式密封，確保高品質照明色彩一致性，同時保護產品在室外不受惡劣環境影響。可用於戶外裝飾照明和引導照明，高階 CRI (80) 具良好演色性，可實現絕佳照明效果。

### 产品数据

| 一般資訊           |              |
|----------------|--------------|
| 燈具系列代碼         | -            |
| 光源可更換          | 無            |
| 內附驅動器          | 無            |
| 照明 source 引擎類型 | LED          |
| 照明技術           | LED          |
| CE 標誌          | 無            |
| 保固期            | 3 年          |
| 易燃性標誌          | 用於安裝於容易燃燒的表面 |
| 照明技術           |              |
| 光通量            | 4,000 lm     |
| 柱頂標準傾斜角        | -            |
| 側入標準傾斜角        | -            |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 5000 K       |
| 光效 (額定) (標準)   | 111 lm/W     |
| 演色性指數 (CRI)    | 80           |
| 光源色彩           | 850 中性白光     |
| 光學罩類型          | 不含透鏡         |

| 燈具光束擴散                 | 110°                  |
|------------------------|-----------------------|
| 運轉與電力                  |                       |
| 輸入電壓                   | 24 DC V               |
| 線路頻率                   | - Hz                  |
| 耗電量                    | 36 W                  |
| 功率因數 (比值)              | 1                     |
| 連線照明                   | 飛線/電線                 |
| 線線                     | 1.0 公尺線線不含插頭          |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 120                   |
| 溫度                     |                       |
| 環境溫度範圍                 | -40 至 +50 °C          |
| 控制與調光                  |                       |
| 可調光                    | 是                     |
| 驅動器/電力單元/變壓器           | 外部電源裝置 (開/關)          |
| 控制介面                   | 根據驅動器 (1-10V、DALI...) |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 恆光輸出           | 無                   |
| 機械與外罩          |                     |
| 外殼材質           | 矽                   |
| 光學罩材質          | 矽膠管                 |
| 外罩色彩           | 透明                  |
| 安裝裝置           | 安裝支架可調整             |
| 光學罩形狀          | 平面                  |
| 光學罩表面處理        | -                   |
| 整體長度           | 5,000 mm            |
| 整體寬度           | 10 mm               |
| 整體高度           | 5 mm                |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 5 x 10 x 5000 mm    |
| 認證與應用          |                     |
| 防水防塵規範 (IP)    | IP68 [可防止灰塵侵入、高壓防水] |
| 機械衝擊保護規範       | IK06 [1 J]          |
| 突波保護 (一般/差額)   | Philips 標準突波保護等級    |
| 保護等級 IEC       | 安全等級 III            |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                             |
| 光通量容限            | +/-10%                      |
| 點火色度             | (x=0.3422,y=0.3409) SDCM≤ 5 |
| 功耗容差             | +/-10%                      |
| 應用條件             |                             |
| 最高調光等級           | 10% (取決於調光器、ELV)            |
| 產品資料             |                             |
| 下訂產品名稱           | BGC301 800LM 5000K L5000    |
| 完整產品名稱           | BGC301 800LM 5000K L5000    |
| 完整產品代碼           | 692382862779900             |
| 訂單代碼             | 911401719712                |
| 材質 Nr. (12NC)    | 911401719712                |
| 分子 - 每個包裝的數量     | 1                           |
| EAN/UPC - 產品/案例  | 6923828627799               |
| 分子 - 每一外盒包裝      | 10                          |
| EAN/UPC - 箱      | 6923828627799               |

二维绘图

