



# GreenPerform 平板燈

## RC160V LED40S 840 W60L60 PSU UVG

GreenPerform 平板燈是市面上最高效的輕巧平板燈，有兩種流明選項及四種規格種類：200X1200、300X1200、600x600、600x1200，另有三種安裝選擇：隱藏式、懸吊式、石膏天花板。

### 产品数据

基本資訊	
光源光束角	- °
光源色彩	840
可更換光源	否
齒輪部件數量	1
驅動器/供電裝置/變壓器	否 [-]
內附驅動器	是
光學裝置類型	WB [寬光束]
燈具光束擴展	110°
控制介面	-
接線	CI [內部接頭]
續線	No
保護等級 IEC	CLIII (II)
灼熱絲測試	650/30 [Temperature 650 °C, duration 30 s]
易燃性標誌	NO [否]
CE 標誌	CE
ENEC 標誌	-
保固期	3 years
恆光輸出	No
MCB 上的產品數量	43/106
RoHS 標誌	RoHS mark
運作和電氣	
輸入電壓	110-277 V

輸入頻率	50 至 60 Hz
CLO 初始用電量	NA W
CLO 平均用電量	NA W
功率因數 (最小)	0.9
控制調光	
可調光	否
機械和殼體	
外罩材質	Aluminum
反射罩材質	-
光學裝置材質	聚苯乙烯
光學護蓋/鏡頭材質	Polystyrene
固定材質	Steel
光學護蓋/鏡頭表層	Frosted
總長度	595 mm
總寬度	595 mm
總高度	8.3 mm
色彩	WH
應用	
防水防塵規範代碼	IP20 [IP20]
機械衝擊保護碼	IK03 [IK03]

## GreenPerform 平板燈

### 初始性能

初始光通量	4000 lm
光通量容限	+/-5%
初始 LED 燈具效率	110 lm/W
初始腐蝕性色溫	4000 K
初始演色性指數	>80
初始色度	(0.43, 0.40) SDCM<4
初始輸入功率	36 W
用電量容限	+/-10%

### 耐久性能

平均使用時間 L80B50	50 h
---------------	------


### 適用條件

環境溫度範圍	-20 to +45 °C
--------	---------------


最高調光等級	Not applicable
適合隨機切換	Not applicable

### 產品參數

完整產品碼	911401720762
訂購產品名稱	RC160V LED40S 840 W60L60 PSU UVG
訂購代碼	911401720762
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	2
材質編號(12NC)	911401720762
淨重 (件)	0.819 kg



## 二维绘图



SmartPanel 2.0 RC160V

