



Greenspace Flex

RS378B P6 930 PSU-E MB M55

- ° - 930 trắng ấm - Bộ biến áp điện tử - Xám

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Góc chùm sáng của nguồn sáng	- °
Màu sắc nguồn sáng	930 trắng ấm
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ biến áp điện tử
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại chóa quang học	-
Độ mở rộng chùm ánh sáng của đèn	24°
Giao diện điều khiển	-
Kết nối	Mối nối bên ngoài
Cáp	-
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Đấu CE	Ký hiệu CE
Đấu ENEC	-
Thời hạn bảo hành	3 năm
Quang thông đầu ra không đổi	Không
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-
Đấu RoHS	Ký hiệu RoHS

Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz

Mức tiêu thụ điện CLO trung bình	390 W
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.5

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
---------------------------	-------

Cơ khí và bộ vỏ

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm
Vật liệu chóa phản quang	-
Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate
Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Polymethyl methacrylate
Vật liệu gắn cố định	Aluminum
Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Họa tiết trang trí
Chiều cao tổng thể	49 mm
Đường kính tổng thể	55 mm
Màu sắc	Xám

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK04 [0,5 J trên tiêu chuẩn]

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	3000 K

Greenspace Flex

Chỉ số hoàn màu ban đầu	>90
Màu sắc ban đầu	SDCM<3
Công suất đầu vào ban đầu	6 W
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)


Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	50000 h
------------------------------------	---------

Điều kiện ứng dụng


Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45 °C
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	911401720932
Tên sản phẩm khác	RS378B P6 930 PSU-E MB M55
Mã đơn hàng	911401720932
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	36
Số vật liệu (12 chữ số)	911401720932
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,180 kg



Bản vẽ kích thước



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

RS010 Spot RS010B-RS019B

