



Greenspace Flex

RS378B P24 927 PSU-E NB M70

927 trắng ấm - Bộ biến áp điện tử - Xám

Sản phẩm đem đến độ linh hoạt cao, dòng sản phẩm hoàn thiện và khả năng tích hợp hệ thống liền mạch cho các khách hàng trong lĩnh vực Nhà hàng-Khách sạn.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung		Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Màu sắc nguồn sáng	927 trắng ấm	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ	Cơ khí và bộ vỏ	
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ biến áp điện tử	Vật liệu vỏ đèn	Nhôm
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate
Độ mở rộng chùm ánh sáng của đèn	18°	Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Polymethyl methacrylate
Giao diện điều khiển	-	Vật liệu gắn cố định	Aluminum
Kết nối	Mối nối bên ngoài	Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Họa tiết trang trí
Cáp	-	Chiều cao tổng thể	90 mm
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II	Đường kính tổng thể	70 mm
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây	Màu sắc	Xám
Đấu CE	Ký hiệu CE	Phê duyệt và Ứng dụng	
Thời hạn bảo hành	3 năm	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Quang thông đầu ra không đổi	Không	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK04 [0,5 J trên tiêu chuẩn]
Đấu RoHS	Ký hiệu RoHS	Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Thông số vận hành và điện		Dung sai quang thông	+/-10%
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	2700 K
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz	Chỉ số hoàn màu ban đầu	>90
Mức tiêu thụ điện CLO trung bình	1705 W	Màu sắc ban đầu	SDCM<3
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.9		

Greenspace Flex


Công suất đầu vào ban đầu	24 W
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Vận hành ngoài giờ (tuần thủ IEC)	
Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	50000 h
Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45 °C
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	911401721432
Tên sản phẩm khác	RS378B P24 927 PSU-E NB M70
Mã đơn hàng	911401721432
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	36
Số vật liệu (12 chữ số)	911401721432
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,475 kg



Bản vẽ kích thước



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

RS010 Spot RS010B-RS019B

