



GreenSpace Flex

RS378B P33 940 PSU-E NB M87

GreenSpace Flex, 33 W, 940 中性白光, 可防止手指侵入

GreenSpace Flex 是專為 GC/GM 國家旅館服務業所設計的高效能產品組合，採用模組化設計概念，其照明引擎和不同的修整選項可產生各種組合，滿足客戶多樣化的需求。



产品数据

一般資訊		功率因數 (比值)		0.9
裝置部件數量	單位	連線照明	外部連接器	
內附驅動器	是	續線	-	
照明 source 引擎類型	LED	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-	
CE 標誌	-			
保固期	3 年	溫度		
灼熱絲測試	溫度 600°C、持續時間 30 秒	環境溫度範圍		
符合歐盟 RoHS 標準	是	-20 至 +45 °C		
照明技術		控制與調光		
光通量	2,970 lm	可調光	否	
相關色彩溫度 (規範)	4000 K	驅動器/電力單元/變壓器	電子變壓器	
光效 (額定) (標準)	90 lm/W	控制介面	-	
演色性指數 (CRI)	>90	恆光輸出	無	
光源色彩	940 中性白光	機械與外罩		
光學罩類型	-	外殼材質	鋁合金	
運轉與電力		光學材料	聚乙烯甲基丙烯酸酯	
輸入電壓	220 至 240 V	光學罩材質	-	
線路頻率	50 or 60 Hz	固定材料	鋁	
平均 CLO 功耗	2635 W	外罩色彩	深灰色	
耗電量	33 W	光學罩表面處理	-	
		整體高度	107 mm	

整體直徑	87 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK04 [0.5 J 標準以上]
保護等級 IEC	安全等級 II
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<3
功耗容差	+/-10%
長期效能 (符合 IEC 標準)	
中值使用壽命 L80B50	50,000 h
應用條件	
最高調光等級	不適用

適合隨機切換	無
產品資料	
下訂產品名稱	RS378B P33 940 PSU-E NB M87
完整產品名稱	RS378B P33 940 PSU-E NB M87
完整產品代碼	692382865029299
訂單代碼	911401721542
材質 Nr. (12NC)	911401721542
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6923828650292
分子 - 每一外盒包裝	18
EAN/UPC - 箱	6923828652708

二维绘图



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

