

# Greenspace Flex

RS378Z M55 D90 S-R AJ

否 - WH

能為旅館服務業客戶提供優異的彈性、完整的產品系列和流暢的系統整合。

## 产品数据

基本資訊	
光源色彩	否
光學護蓋/鏡頭類型	MLO-PC [聚碳酸酯燈蓋中的微透鏡]
控制介面	-
纏線	No
保護等級 IEC	否
CE 標誌	-
保固期	3 years
恆光輸出	No
MCB 上的產品數量	-
LED engine type	LED

運作和電氣	
輸入電壓	- V
輸入頻率	- Hz
功率因數 (最小)	-

控制調光	
可調光	否

機械和殼體	
外罩材質	Aluminum
光學護蓋/鏡頭材質	-

固定材質	Aluminum
光學護蓋/鏡頭表層	-
總長度	103 mm
總寬度	103 mm
總高度	35 mm
總直徑	0 mm
色彩	WH

應用	
防水防塵規範代碼	- [ 否]
機械衝擊保護碼	IK04 [ IK04]

初始性能	
初始腐蝕性色溫	- K
初始演色性指數	-

適用條件	
環境溫度範圍	-20 to +45 °C
最高調光等級	Not applicable


產品參數	
完整產品碼	911401721962
訂購產品名稱	RS378Z M55 D90 S-R AJ

## Greenspace Flex

訂購代碼	911401721962	淨重 (件)	0.160 kg
分子 - 各件數量	1		
分子 - 每一外盒內件數	36		
材質編號(12NC)	911401721962		

K04

### 二维绘图



Cut out: Ø90

RS010 Spot RS010B-RS019B

