

Panel Mince SmartBright G2

RC091V LED26S/865 PSU W30L120 GM G2

Panel Mince SmartBright G2, 90 lm/W, 865 lumière naturelle froide

SmartBright Slim Panel fournit la solution LED la plus abordable. Il s'agit d'une gamme complète de produits offrant plusieurs types de montage, de dimensions de produit et d'options de flux lumineux. La nouvelle génération assure à la fois une efficacité accrue du système et une excellente uniformité d'éclairage.

Données du produit


Informations générales		Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse – degré(s)	
Source lumineuse remplaçable	Non	Température de couleur	865 lumière naturelle froide
Nombre d'appareillages	1 unité	Type d'optique	-
Ballast/pilote inclus	Oui	Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polystyrène prismatique
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120°
Marquage CE	Marquage CE	Fonctionnement et électricité	
Garantie	3 ans	Tension d'entrée	220 à 240 V
Essai au fil incandescent	-	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Marquage ENEC	-	Courant d'appel	6,72 A
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	Temps d'appel	0,05 ms
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Consommation électrique	29 W
Données techniques de l'éclairage		Facteur de puissance (fraction)	0.9
Flux lumineux	2 600 lm	Connexion	Unité de connexion 2 pôles
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Câble	-
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	90 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80		

Panel Mince SmartBright G2

Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	74
Température	
Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation externe (On/Off)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	aluminium extrudé
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polyméthacrylate de méthyle
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Matériel de fixation	-
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Dépoli
Longueur totale	1197 mm
Largeur totale	297 mm
Hauteur totale	31,5 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	32 x 297 x 1197 mm
Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)	
Durée de vie L70B50	25 000 h
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RC091V LED26S/865 PSU W30L120 GM G2
Nom de produit complet	RC091V LED26S/865 PSU W30L120 GM G2
Full EOC	871016332470800
Code de commande	911401723802
Code 12NC	911401723802
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163324708
Conditionnement par carton	4
EAN/UPC - Boîte	8710163324708

Schéma dimensionnel



Panel Mince SmartBright G2

