

SmartBright Slim Panel G2

RC091V LED36S/865 PSU W60L60 GM G2 MR

SmartBright Slim Panel G2, 90 lm/W, 865 cool daylight

SmartBright Slim Panel menyediakan solusi LED yang paling terjangkau. Rangkaian produk lengkap memberikan berbagai jenis pemasangan, dimensi produk, & pilihan lumen. Generasi yang baru memastikan daya penerangan sistem yang lebih tinggi dan keseragaman pencahayaan yang luar biasa.

Product data

Informasi Umum

Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Tanda dapat menyala	-
Tanda ENEC	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Sesuai EU RoHS	Ya

Teknis Lampu

Flux Cahaya	3.600 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	90 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Sudut berkas cahaya sumber cahaya	- °

Warna sumber cahaya	865 cool daylight
Jenis optik	-
Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polistirena prismatic
Penyebaran sinar lampu luminer	120°

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Lonjakan arus	6,56 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,05 ms
Konsumsi Daya	40 W
Faktor Daya (Fraksi)	0,9
Koneksi	Unit koneksi 2 pin
Kabel	-
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	57

SmartBright Slim Panel G2

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-10 hingga +35 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transmator	Unit catu daya eksternal (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium diekstrusi
Material reflektor	-
Material optik	Polimetil metakrilat
Material penutup optik	Polistirena
Material fiksasi	-
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	frosted
Panjang keseluruhan	597 mm
Lebar keseluruhan	597 mm
Tinggi keseluruhan	31,5 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	32 x 597 x 597 mm

Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0.2 J standar]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II


Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Masa kegunaan median L70B50	25.000 jam

Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak

Data Produk	
Nama produk pesanan	RC091V LED36S/865 PSU W60L60 GM G2 MR
Nama lengkap produk	RC091V LED36S/865 PSU W60L60 GM G2 MR
Kode produk lengkap	871016332480799
Kode urutan	911401723902
No. Material (12NC)	911401723902
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163324807
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4
EAN/UPC - Kantung	8710163325064

Dimensional drawing



SmartBright Slim Panel G2

