



LED Wall Mount

BWS151 LED200/NW PSU 220-240V 9006

LED Wall Mount, 250 лм, 5.8 В, Нейтральный белый 740, Класс безопасности II, Фиксация шестигранным винтом

People want to create a pleasant atmosphere around their property – something that will catch visitors’ attention, make them feel good and want to come back again. They would like to be able to create an appealing ambience at minimum cost, though without compromising on the quality of the lighting. Combining a simple round design with reliable lighting performance, this low-cost white-light LED wall fixture with opal diffuser delivers a soft light effect with attractive uniformity.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-LP [LED Low Power]
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	1 год
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	250 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	43,10 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70

Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, устойчивый к УФ
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	5,8 В
Коэффициент мощности (доля)	0.4
Соединение	Блок винтового соединения
Кабель	Кабель без вилки 2-полюсный
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	1
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –20 до +40 °C

LED Wall Mount

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Алюминий и белый
Монтажное устройство	Фиксация шестигранным винтом
Покрывтие оптической крышки	Матовое
Общая длина	200 мм
Общая ширина	200 мм
Общая высота	62 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	62 x 200 x 200 mm

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]

Класс защиты IEC	Класс безопасности II
------------------	-----------------------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BWS151 LED200/NW PSU 220-240V 9006
Полное название продукта	BWS151 LED200/NW PSU 220-240V 9006
Полный код продукта	872016953230499
Код заказа	911401724201
Материал № (12NC)	911401724201
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8720169532304
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
EAN/UPC — короб	8720169543799

Чертеж размеров

