



LED Wall Mount

BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 7043

LED Wall Mount, 240 lm, 5.8 W, 830 warm white, Keamanan kelas II, Penetapan sekrup Allen

Orang ingin menciptakan suasana yang menyenangkan di sekitar properti mereka – sesuatu yang akan menarik perhatian pengunjung, sehingga membuat mereka merasa nyaman dan ingin kembali lagi. Mereka ingin dapat menciptakan suasana menarik dengan biaya minimum, meskipun tanpa mengorbankan kualitas pencahayaan. Menggabungkan desain bundar simpel dengan performa pencahayaan andal, perlengkapan lampu dinding LED cahaya putih berbiaya rendah dengan diffuser opal ini memberikan efek cahaya lembut dengan keseragaman menarik.

Product data

| Informasi Umum | | Indeks renderasi warna (CRI) | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Kode kelompok lampu | LED-LP [LED Low Power] | | >80 |
| Sumber cahaya yang dapat diganti | Tidak | Warna sumber cahaya | 830 warm white |
| Jumlah unit alat | 1 unit | Tipe penutup optik | Mangkuk/penutup polikarbonat penahan-UV |
| Driver tercakup | Ya | | |
| Tipe mesin sumber cahaya | LED | Pengoperasian dan Kelistrikan | |
| Tanda CE | Tanda CE | Tegangan Masuk | 220 hingga 240 V |
| Periode garansi | 1 tahun | Frekuensi Garis | 50 to 60 Hz |
| Tanda dapat menyala | Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar | Konsumsi Daya | 5,8 W |
| | | Faktor Daya (Fraksi) | 0.4 |
| | | Koneksi | Blok koneksi sekrup |
| | | Kabel | Kabel tanpa konektor 2 pin |
| | | Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B | 1 |
| Teknis Lampu | | | |
| Flux Cahaya | 240 lm | | |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom) | 3000 K | | |
| Daya Penerangan (terukur) (Nom) | 41,38 lm/W | | |

LED Wall Mount

| Suhu | |
|---------------------|-------------------|
| Kisaran suhu ambien | -20 hingga +40 °C |

| Kontrol dan Peredupan | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Dapat diredupkan | Tidak |
| Driver/unit daya/transformator | Unit catu daya (Nyala/Mati) |
| Antarmuka kontrol | - |
| Output cahaya konstan | Tidak |

| Mekanis dan Housing | |
|------------------------------------|------------------------|
| bahan perumahan | Polikarbonat |
| Material penutup optik | Polikarbonat |
| Warna Housing | Abu-abu gelap |
| Perangkat pemasangan | Penetapan sekrup Allen |
| Lapisan penutup optik | Matte |
| Panjang keseluruhan | 200 mm |
| Lebar keseluruhan | 200 mm |
| Tinggi keseluruhan | 62 mm |
| Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar) | 62 x 200 x 200 mm |

| Penyetujuan dan Aplikasi | |
|---|---|
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet] |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Kode pelindung dampak mekanis | IK08 [5 J perlindungan vandalisme] |
| Kelas perlindungan IEC | Keamanan kelas II |

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

| | |
|-------------------------|--------|
| Toleransi fluks cahaya | +/-10% |
| Toleransi konsumsi daya | +/-10% |

Data Produk

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Nama produk pesanan | BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 7043 |
| Nama lengkap produk | BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 7043 |
| Kode produk lengkap | 872016953231199 |
| Kode urutan | 911401724301 |
| No. Material (12NC) | 911401724301 |
| Numerator - Jumlah Per Pak | 1 |
| EAN/UPC - Produk/Kantung | 8720169532311 |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 24 |
| EAN/UPC - Kantung | 8720169543805 |

Dimensional drawing

