


Panel Mince SmartBright G2

Température	
Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation externe (On/Off)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	aluminium extrudé
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polyméthacrylate de méthyle
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Matériel de fixation	-
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Dépoli
Longueur totale	597 mm
Largeur totale	597 mm
Hauteur totale	31,5 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	32 x 597 x 597 mm
Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)	
Durée de vie L70B50	25 000 h
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 G2 MR PCV
Nom de produit complet	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 G2 MR PCV
Full EOC	871016332810299
Code de commande	911401727142
Code 12NC	911401727142
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163328102
Conditionnement par carton	4
EAN/UPC – Boîte	8710163328188

Schéma dimensionnel



Panel Mince SmartBright G2

