

SmartBright Slim Panel G2

RC091V LED36S/865 PSU W60L60 G2 MR PCV

SmartBright Slim Panel G2, 90 lm/W, 865 cool daylight

SmartBright Slim Panel menyediakan solusi LED yang paling terjangkau. Rangkaian produk lengkap memberikan berbagai jenis pemasangan, dimensi produk, & pilihan lumen. Generasi yang baru memastikan daya penerangan sistem yang lebih tinggi dan keseragaman pencahayaan yang luar biasa.

Product data


Informasi Umum			
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Warna sumber cahaya	865 cool daylight
Jumlah unit alat	1 unit	Jenis optik	-
Driver tercakup	Ya	Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polistirena prismatic
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Penyebaran sinar lampu luminer	120°
Tanda CE	Tanda CE	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Periode garansi	3 tahun	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tanda dapat menyala	-	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Tanda ENEC	-	Lonjakan arus	6,56 A
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik	Waktu masuk tiba-tiba	0,05 ms
Sesuai EU RoHS	Ya	Konsumsi Daya	40 W
Teknis Lampu		Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Flux Cahaya	3.600 lm	Koneksi	Unit koneksi 2 pin
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Kabel	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	90 lm/W	Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	57
Indeks renderasi warna (CRI)	>80		
Sudut berkas cahaya sumber cahaya	- °		

SmartBright Slim Panel G2

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-10 hingga +35 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya eksternal (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium diekstrusi
Material reflektor	-
Material optik	Polimetil metakrilat
Material penutup optik	Polistirena
Material fiksasi	-
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	frosted
Panjang keseluruhan	597 mm
Lebar keseluruhan	597 mm
Tinggi keseluruhan	31,5 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	32 x 597 x 597 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0.2 J standar]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Masa kegunaan median L70B50	25.000 jam
Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Data Produk	
Nama produk pesanan	RC091V LED36S/865 PSU W60L60 G2 MR PCV
Nama lengkap produk	RC091V LED36S/865 PSU W60L60 G2 MR PCV
Kode produk lengkap	87101633281999
Kode urutan	911401727152
No. Material (12NC)	911401727152
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163328119
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4
EAN/UPC - Kantung	8710163328195

Dimensional drawing



SmartBright Slim Panel G2

