



SmartBright Direct Panel

RC093V LED26S/840 PSU W60L60 TW

SmartBright Direct Panel, 100 lm/W, 840 中性白光

專為替代傳統照明的高效能 LED 辦公室照明解決方案，以最經濟實惠的 LED 燈板，發揮舒適出色的一致性燈光照明

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	-
保固期	3 年
易燃性標誌	-
ENEC 標誌	-
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
光通量	2,600 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	100 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
光源的光束角度	- °
光源色彩	840 中性白光
光學類型	光束角度 110°

光學罩類型	聚苯乙烯/稜鏡外蓋
燈具光束擴散	110°
運轉與電力	
輸入電壓	100 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
湧入電流	5.52 A
浪湧時間	0.0264 ms
耗電量	24 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	-
續線	0.2 公尺續線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	25
溫度	
環境溫度範圍	-10 至 +35 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	-

SmartBright Direct Panel

控制介面	-
恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	鋁
反光器材質	-
光學材料	聚苯乙烯
光學罩材質	聚苯乙烯
固定材料	聚醯胺
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	乳白色
整體長度	603 mm
整體寬度	603 mm
整體高度	35 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	35 x 603 x 603 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

功耗容差	+/-10%
長期效能 (符合 IEC 標準)	
中值使用壽命 L70B50	30,000 h
應用條件	
最高調光等級	數位
適合隨機切換	無
產品資料	
下訂產品名稱	RC093V LED26S/840 PSU W60L60 TW
完整產品名稱	RC093V LED26S/840 PSU W60L60 TW
完整產品代碼	871016332966600
訂單代碼	911401729522
材質 Nr. (12NC)	911401729522
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8710163329666
分子 - 每一外盒包裝	2
EAN/UPC - 箱	8710163329666

二维绘图

