



Proiector Ledinaire

BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE

LED module 5000 lm - Alb neutru 840 - Power supply unit - Fascicul luminos cu unghi foarte larg de 100°

Această gamă populară de aparate de iluminat oferite de Philips oferă standarde înalte de calitate la un preț foarte competitiv. Fiabil, eficient din punct de vedere energetic și accesibil, Ledinaire este soluția perfectă pentru o gamă largă de aplicații în aer liber, de la fațade de clădiri și magazine cu amănuntul până la panouri publicitare, pasaje subterane și iluminat de grădină.

Catalog de date

General Information		Tip sistem optic pentru exterior	
Cod familie lămpi	LED50 [LED module 5000 lm]	Flux luminos constant	No
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	47
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	În conformitate cu UE RoHS	Da
Număr de unități de echipament	-	Tip motor LED	LED
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]	Light Technical	
Balast inclus	Da	Randament luminos orientat în sus	0
Tip capac optic/lentilă	GC [Sticla clara]	Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	0°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	100°	Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	0°
Interfață sistem de comandă	-	Operating and Electrical	
Conexiune	Fire mobile/cabluri aeriene	Tensiune de intrare	220 to 240 V
Cablu	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I	Consum de curent CLO inițial	- W
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]	Consum de curent CLO mediu	- W
Marcaj CE	CE mark		
Marcaj ENEC	-		
Perioadă de garanție	3 ani		

Proiector Ledinaire

Consum de curent CLO final	- W
Curent de pornire	0,9 A
Timp de pornire	0,01088 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Aluminiu turnat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonate
Material capac optic/lentilă	Sticlă
Material fixare	Oțel
Dispozitiv de montare	MBA [Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă	Flat
Finisaj capac optic/lentilă	Transparent
Lungime totală	204 mm
Lățime totală	39 mm
Înălțime totală	281 mm
Suprafață proiectată reală	0,044 m²
Culoare	Aluminum and gray
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	281 x 39 x 204 mm (11.1 x 1.5 x 8 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK07 [2 J reinforced]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/ diferențial)	Nivel de protecție contra supratensiunii până la 2 kV

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)	5250 lm
---------------------------------------	---------

Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	105 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	80
Tricromatică inițială	<7 SDCM
Putere de intrare inițială	50 W
Toleranță consum de curent	+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii	+/-2

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rată de defectare a echipamentului de control	10 %
la durata medie de viață utilă 50000 h	
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viață utilă * 50.000 h	L70

Application Conditions


Interval temperatură ambientală	-25 to +40 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable

Product Data

Cod complet produs	871016332975899
Nume comandă produs	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE
EAN/UPC – Produs	8710163329758
Cod de comandă	32975899
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
Material SAP	911401730472
Greutate netă SAP (bucată)	1,280 kg



Cote



BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE

Proiector Ledinaire

