



Oświetlenie projektorowe Ledinaire

BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE

LED module 15000 lm - 840 neutralna biel - jednostka zasilająca - asymetryczny

Linia produktów Ledinaire obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością gwarantowaną przez markę Philips i są dostępne w konkurencyjnej cenie. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie takie, jak potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny źródła światła	LED150 [LED module 15000 lm]
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	brak
Zasilacz/moduł zasilający/transformatör	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GC [przezroczyste szkło]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	30° x 80°
Interfejs sterownika	-
Złącze elektryczne	Przewody/kable przyłączeniowe
Kabel	C1000 (C1K)
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Oznaczenie palności	NO [brak]

Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	3 lata
Typ optyki zewnętrznej	asymetryczny
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	15
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Light source engine type	LED

Dane techniczne oświetlenia

Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń 0

Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym	- W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Prąd rozruchowy	3,52 A
Czas rozruchu	0,0254 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba
Materiał mocowania	Stal
Urządzenie montażowe	MBA [wspornik montażowy regulowany]
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	310 mm
Całkowita szerokość	60 mm
Całkowita wysokość	380 mm
Skuteczna powierzchnia rzutu	0,11 m²
Kolor	ALU-GR
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	380 x 60 x 310 mm (15 x 2.4 x 12.2 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK08 [IK08]

Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/ różnicowy)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
---	--

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	15000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	100 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	80
Początkowa chromaticzność	<7 SDCM
Moc znamionowa	150 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw	+/-2

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	10 %
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-25 aż +40 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy


Dane produktu

Pełny kod produktu	871016333129499
Nazwa produktu na zamówieniu	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE
EAN/UPC - Produkt	8710163331294
Kod zamówienia	33129499
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	911401733312
SAP Net Weight (Piecze)	4,960 kg



Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Rysunki techniczne



BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE

