



Ledinaire strålkastare

BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE

LED module 15000 lm - 840 neutralvit - Strömförsörjningsenhet
- asymmetrisk

Denna populära serie med installationsfärdiga armaturer erbjuder hög Philips-kvalitet till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Ledinaire-armaturer är driftsäkra, energieffektiva och prisvärda. De passar perfekt till en mängd olika användningsområden utomhus, såsom byggnadsfasader, butiker, affischtavlor, gångtunnlar och trädgårdar.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED150 [LED module 15000 lm]
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	-
Driftdon/strömenhet/transformator	PSU [Strömförsörjningsenhet]
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GC [klart glas]
Armaturens ljusfördelning	30° x 80°
Styrgränssnitt	-
Anslutning	Kabelhävror/kablar
Kabel	Kabel 0,15 m (C1K)
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	-
Garantitid	3 år
Optiktyp utomhus	asymmetrisk

Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)	15
EU RoHS-kompatibel	Ja
LED-motortyp	LED
Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Standardvinkel för sidoingång	0°
Drift och elektricitet	
Inspänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Inledande CLO-energiförbrukning	- W
Genomsnittlig CLO-energiförbrukning	- W
Slutlig CLO-energiförbrukning	- W
Ingående ström	3,52 A

Ledinaire strålkastare

Strömrusningstid	0,0254 ms
Effektfaktor (min)	0.9

Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Glas
Fixeringsmaterial	Stål
Monteringsenhet	MBA [Montagefäste justerbart]
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Total längd	310 mm
Total bredd	60 mm
Total höjd	380 mm
Effektiv projicerad yta	0,11 m ²
Färg	Aluminium och grå
Mått (höjd x bredd x djup)	380 x 60 x 310 mm (15 x 2.4 x 12.2 in)

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
Överspänningsskydd (vanligt/differentiellt)	Armatur med överspänningsskydd upp till 4 kV differentiell impedans och 4 kV vanlig impedans

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	15000 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Initialt LED-ljusutbyte	100 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initialt färgåtergivningsindex	80
Initial kromaticitet	<7 SDCM
Initial ineffekt	150 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%
Tolerans vid initialt färgåtergivningsindex	+/-2

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h	10 %
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h	L70

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-25 till +40 °C
Max. dimringsnivå	Ej relevant

Produktdata

Fullständig produktkod	871016333129499
Beställningsproduktnamn	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE
EAN/UPC – Produkt	8710163331294
Beställningsnummer	33129499
Lokal kod	7765180
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	911401733312
Nettovikt (stycke)	4,960 kg



Måttskiss



BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE

Ledinaire strålkastare

