



Ledinaire projektor

BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE

LED module 20000 lm - 840 Neutral hvid -
Strømforsyningsenhed - asymmetrisk

Denne populære serie af projektorbelysningsarmaturer fås som lagervarer til en konkurrencedygtig pris og de er alle af Philips' høje kvalitetsstandarder. Ledinaire er pålidelig, energieffektiv og til at betale og dermed den perfekte løsning til en lang række undendørs anvendelser – fra bygningsfacader og butikker til plakattavler, fodgængertunneler og havebelysning.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildeserie – kode	LED200 [LED module 20000 lm]	Konstant lysudbytte	Nej
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	11
Udskiftelig lyskilde	Nej	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Antal forkoblingsenheder	-	LED-motortype	LED
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Lysteknisk	
Driver medfølger	Ja	Fordeling af opadrettet lys	0
Optikafskærmning/linsetype	GC [klart glas]	Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Armatur til lysstrålespredning	30° x 80°	Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Lysstyringsgrænseflade	-	Drift og el	
Tilslutning	Løse ledere/kabler	Indgangsspænding	220 to 240 V
Kabel	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Startstrømforbrug for CLO	- W
Mærke for brændbarhed	-	Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
CE-mærke	CE-mærket	Slut-CLO-strømforbrug	- W
ENEC-mærke	-	Startstrøm	3,28 A
Garantiperiode	3 år	Starttid	0,0263 ms
Optiktype til brug udendørs	asymmetrisk		

Ledinaire projektor

Effektfaktor (min.)	0.9
---------------------	-----

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Glas
Beslagmateriale	Stål
Monteringsenhed	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optikafskærmning/linseform	Flat
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet længde	347 mm
Samlet bredde	60 mm
Samlet højde	423 mm
Effektivt projekteret område	0,14 m²
Farve	Aluminum and gray
Mål (højde x bredde x dybde)	423 x 60 x 347 mm (16.7 x 2.4 x 13.7 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	Armatusikring mod spændingsudsving op til 4 kV differentialtilstand og 4 kV fælles tilstand

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	20000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%

Indledende LED-armaturvirkningsgrad	100 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	80
Indledende kromaticitet	<7 SDCM
Indledende indgangseffekt	200 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
	+/-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	10 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L70

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-25 til +40 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871016333130099
Ordreprodukt navn	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE
EAN/UPC – produkt	8710163331300
Ordrekode	33130099
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	2
SAP-materiale	911401733322
Nettovægt (stykke)	6,080 kg



Målskitse



BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE

