



Ledinaire Floodlight

BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE

LED module 20000 lm - 840 semleges fehér - Power supply unit - Aszimmetrikus

Ez a népszerű, használatra készen kapható fényár-világítási lámpatestekből álló termékcsalád versenyképes áron hozza a Philips magas minőségi szintjét. Megbízható, energiahatékony és megfizethető – a Ledinaire a tökéletes megoldás számos kültéri alkalmazásra, az épülethomlokzatoktól és az üzletektől a hirdetőablakig, aluljáróig és kerti világításig.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforráscsalád kódja	LED200 [LED module 20000 lm]
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Szerelvényegységek száma	-
Vezérlő/tápegység/transzformátor	PSU [Power supply unit]
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	GC [Áttetsző üveg]
A lámpatest fényszóródása	30° x 80°
Vezérlőfelület	-
Csatlakozás	Tápkábelek
Kábel	Cable 1.0 m without plug (C1K)
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Gyúlékonysági jelzés	NO [-]
CE jelölés	CE mark
ENEC jel	-
Jótálási idő	3 év
Kültéri optika típusa	Aszimmetrikus

Allandó fénykibocsátás	No
Termékek száma a fő áramkört lapon (16 A, B típus)	11
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
A fényforrásrendszer típusa	LED

Technikai adatok

A felfelé irányuló fénykibocsátás aránya	0
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Kezdeti állandó fénykibocsátás (CLO) teljesítményfelvétele	- W
Az átlagos állandó fénykibocsátás (CLO) teljesítményfelvétele	- W

Ledinaire Floodlight

Végső állandó fénykibocsátási (CLO) teljesítményfelvétel	- W
Induló áramlökés	3,28 A
Bejáratási idő	0,0263 ms
Teljesítménytényező (minimum)	0.9

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Acél
Rögzítőeszköz	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víztisztá
Teljes hossz	347 mm
Teljes szélesség	60 mm
Teljes magasság	423 mm
Valós megvilágított terület	0,14 m²
Szín	Aluminum and gray
Méretetek (magasság x szélesség x mélység)	423 x 60 x 347 mm (16.7 x 2.4 x 13.7 in)

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK08 [5 J vandal-protected]
Túláramvédelem (közös/különbégi)	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 4 kV-os differenciál módusig és 4 kV közös módusig

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	20000 lm
------------------	----------

Fényáramtűrés	+/-10%
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	100 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti színvisszaadási index	80
Kezdeti színérték	<7 SDCM
Kezdeti bemeneti feszültség	200 W
Teljesítményfelvételi tűrés	+/-10%
Kezdeti színvisszaadási index tűréshatára	+/-2

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	10 %
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L70

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-25 és +40 °C között
Maximális fényerő-szabályozási szint	Nem értelmezhető

Termékadatok

Teljes termék kód	871016333130099
A termék megrendelési neve	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE
EAN/UPC - termék	8710163331300
Rendelési kód	33130099
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	2
SAP anyag	911401733322
Nettó tömeg (darab)	6.080 kg



Méretezett rajza



BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE

Ledinaire Floodlight

