



Oświetlenie projektorowe Ledinaire

BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE

LED Module 2000 lm - 830 barwa ciepło-biała - jednostka zasilająca - Bardzo szeroki kąt rozsyłu światła 100° - ruchoma jednostka czujnika

Linia produktów Ledinaire obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością gwarantowaną przez markę Philips i są dostępne w konkurencyjnej cenie. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie takie, jak potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny źródła światła	LED20 [LED Module 2000 lm]
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	brak
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GC [przezroczyste szkło]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	100°
Sterownik wbudowany	MDU [ruchoma jednostka czujnika]
Interfejs sterownika	-
Złącze elektryczne	Przewody/kable przyłączeniowe
Kabel	C1000 (C1K)

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Oznaczenie palności	NO [brak]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	3 lata
Typ optyki zewnętrznej	Bardzo szeroki kąt rozsyłu światła 100°
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym	110
16A typu B	
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Light source engine type	LED

Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Dane techniczne oświetlenia	
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym	- W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Prąd rozruchowy	0,64 A
Czas rozruchu	0,0069 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.8
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba
Materiał mocowania	Stal
Urządzenie montażowe	MBA [wspornik montażowy regulowany]
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	150 mm
Całkowita szerokość	35 mm
Całkowita wysokość	160 mm
Skuteczna powierzchnia rzutu	0,018 m²
Kolor	ALU-GR
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	160 x 35 x 150 mm (6.3 x 1.4 x 5.9 in)
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]

Odporność na udary mech.	IK07 [IK07]
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/ różnicowy)	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	2000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	100 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Init. Color Rendering Index	80
Początkowa chromatyczność	<7 SDCM
Moc znamionowa	20 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw	+/-2

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	10 %
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-25 aż +40 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy


Dane produktu

Pełny kod produktu	871016333133199
Nazwa produktu na zamówieniu	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE
EAN/UPC - Produkt	8710163331331
Kod zamówienia	33133199
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	18
Material Nr. (12NC)	911401733352
SAP Net Weight (Piecze)	0.650 kg



Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Rysunki techniczne



BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE

