



# Oświetlenie projektorowe Ledinaire

## BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE

LED module 5000 lm – 840 neutralna biel – jednostka zasilająca  
– Bardzo szeroki kąt rozsyłu światła 100° – ruchoma jednostka czujnika

Linia produktów Ledinaire obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością gwarantowaną przez markę Philips i są dostępne w konkurencyjnej cenie. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo – dokładnie takie, jak potrzebujesz.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                         |                                   | Klasa ochrony IEC                         |                                         | Klasa bezpieczeństwa I |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--|
| Kod rodziny źródła światła                | LED50 [ LED module 5000 lm]       | Oznaczenie palności                       | NO [ brak]                              |                        |  |
| Barwa źródła światła                      | 840 neutralna biel                | Znak CE                                   | CE                                      |                        |  |
| Wymienne źródło światła                   | brak                              | Oznaczenie ENEC                           | brak                                    |                        |  |
| Liczba jednostek osprzętu                 | brak                              | Okres gwarancji                           | 3 lata                                  |                        |  |
| Zasilacz/moduł zasilający/transformatör   | PSU [ jednostka zasilająca]       | Typ optyki zewnętrznej                    | Bardzo szeroki kąt rozsyłu światła 100° |                        |  |
| Zawiera zasilacz                          | tak                               | Stały strumień świetlny                   | No                                      |                        |  |
| Typ pokrywy optycznej/soczewki            | GC [ przezroczyste szkło]         | Liczba produktów na obwodzie              | 47                                      |                        |  |
| Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 100°                              | zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym |                                         |                        |  |
| Sterownik wbudowany                       | MDU [ ruchoma jednostka czujnika] | 16A typu B                                |                                         |                        |  |
| Interfejs sterownika                      | -                                 | Zgodność z normą UE RoHS                  | Tak                                     |                        |  |
| Złącze elektryczne                        | Przewody/kable przyłączeniowe     | Light source engine type                  | LED                                     |                        |  |
| Kabel                                     | C1000 (C1K)                       |                                           |                                         |                        |  |

# Oświetlenie projektorowe Ledinaire


|                                                                |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b>                             |                                                                          |
| Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń         | 0                                                                        |
| Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°                                                                       |
| Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku          | 0°                                                                       |
| <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b>                   |                                                                          |
| Napięcie wejściowe                                             | 220-240 V                                                                |
| Częstotliwość wejściowa                                        | 50 lub 60 Hz                                                             |
| Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO                       | - W                                                                      |
| Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym       | - W                                                                      |
| Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO                          | - W                                                                      |
| Prąd rozruchowy                                                | 0,9 A                                                                    |
| Czas rozruchu                                                  | 0,01088 ms                                                               |
| Współczynnik mocy (Min)                                        | 0.9                                                                      |
| <b>Sterowanie i ściemnianie</b>                                |                                                                          |
| Ściemnialna                                                    | brak                                                                     |
| <b>Mechanika i korpus</b>                                      |                                                                          |
| Materiał korpusu                                               | Wysokociśnieniowy odlew aluminium                                        |
| Materiał odbłyśnika                                            | Poliwęglan                                                               |
| Materiał optyki                                                | PC                                                                       |
| Materiał pokrywy optycznej/soczewki                            | Szyba                                                                    |
| Materiał mocowania                                             | Stal                                                                     |
| Urządzenie montażowe                                           | MBA [ wspornik montażowy regulowany]                                     |
| Klosz/soczewki                                                 | FT                                                                       |
| Wykończenie klosza/soczewki                                    | Przezroczyste                                                            |
| Całkowita długość                                              | 236 mm                                                                   |
| Całkowita szerokość                                            | 38 mm                                                                    |
| Całkowita wysokość                                             | 249 mm                                                                   |
| Skuteczna powierzchnia rzutu                                   | 0,048 m²                                                                 |
| Kolor                                                          | ALU-GR                                                                   |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)                     | 249 x 38 x 236 mm (9.8 x 1.5 x 9.3 in)                                   |
| <b>Zatwierdzenie i Aplikacja</b>                               |                                                                          |
| Kod klasy szczelności IP                                       | IP65 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody] |

|                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Odporność na udary mech.                                     | IK07 [ IK07]                            |
| Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/ różnicowy)        | Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV |
| <b>Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)</b>             |                                         |
| Initial luminous flux                                        | 5250 lm                                 |
| Tolerancja strumienia świetlnego                             | +/-10%                                  |
| Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED                   | 105 lm/W                                |
| Znamionowa temperatura barwowa                               | 4000 K                                  |
| Init. Color Rendering Index                                  | 80                                      |
| Początkowa chromatyczność                                    | <7 SDCM                                 |
| Moc znamionowa                                               | 50 W                                    |
| Tolerancja zużycia mocy                                      | +/-10%                                  |
| Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw             | +/-2                                    |
| <b>Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)</b> |                                         |
| Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.        | 10 %                                    |
| Lumen maintenance at median useful life*                     | L70                                     |
| 50000 h                                                      |                                         |
| <b>Warunki dotyczące zastosowań</b>                          |                                         |
| Zakres temperatury otoczenia                                 | -25 aż +40 °C                           |
| Maksymalny poziom ściemnienia                                | Nie dotyczy                             |
| <b>Dane produktu</b>                                         |                                         |
| Pełny kod produktu                                           | 871016333136299                         |
| Nazwa produktu na zamówieniu                                 | BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE     |
| EAN/UPC - Produkt                                            | 8710163331362                           |
| Kod zamówienia                                               | 33136299                                |
| Numerator - Quantity Per Pack                                | 1                                       |
| Numerator - Packs per outer box                              | 6                                       |
| Material Nr. (12NC)                                          | 911401733382                            |
| SAP Net Weight (Piecze)                                      | 1,500 kg                                |



## Oświetlenie projektorowe Ledinaire

### Rysunki techniczne



BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE

