



CoreLine Panel

RC133V LED43S/840 PSU W62L62 OC

840 neutrální bílá - Power supply unit

Pro nově i renovované prostory vyžadují zákazníci řešení, která nabízejí kvalitní osvětlení a podstatné snížení nákladů na energii a údržbu. Nová řada CoreLine Panel výrobků LED může nahradit funkční osvětlení v projektech celkového osvětlení. Nyní je k dispozici jak verze nevyhovující (NOC), tak vyhovující (OC) požadavkům pro kanceláře. Proces výběru, instalace a údržby je velice jednoduchý – jedná se o velmi snadný přechod.

Údaje o produktu

General Information	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 °
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Počet předřadnickových jednotek	1 unit
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]
Včetně předřadníku	Ano
Divergence světelného paprsku svítidla	90°
Řídicí rozhraní	-
Připojení	Třípólový zasunovací konektor
Kabel	Cord 0,25 m with push-in connector
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Záruční lhůta	5 let

Konstantní světelný výkon	No
Počet produktů v MCB	24
Značka RoHS	RoHS mark
Jednotné hodnocení oslnění CEN	19

Operating and Electrical

Vstupní napětí	220/240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Náběhový proud	11,8 A
Doba náběhu	300 ms
Účinnost (min.)	0,9

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

CoreLine Panel

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethyl methacrylate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	-
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková délka	622 mm
Celková šířka	622 mm
Celková výška	36 mm
Barva	WH

Approval and Application

IP kód	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti střikající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	4300 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	123 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.3818, 0.3796) SDCM<3
Počáteční příkon	35 W

Tolerance spotřeby energie	+/-10%
----------------------------	--------

Over Time Performance (IEC Compliant)


Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L75
50000 h	

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní

Product Data

Úplný kód výrobku	871016333469100
Objednací název produktu	RC133V LED43S/840 PSU W62L62 OC
EAN/UPC – výrobek	8710163334691
Objednací kód	33469100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	911401735532
Celková hmotnost (kus)	3,770 kg



Rozměrové výkresy



CoreLine Panel RC132V/RC133V

CoreLine Panel

