




CoreLine Panel

RC133V LED43S/840 PSU W62L62 OC

CoreLine Panel, 35 W, 620x620 mm, 4300 lm, 4000 K, UGR19

Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci požadujú riešenie osvetlenia, ktoré poskytuje kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Panel možno použiť ako náhradu za funkčné svietidlá všeobecného osvetlenia. K dispozícii sú dve verzie – svietidlá s kancelárskou optikou (OC), ako aj svietidlá pre použitie mimo pracovných priestorov (NOC).

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Farba svetelného zdroja	
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Typ optiky	-
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Rozptyl svetelného lúča svietidla	90°
Vrátane napájača	Áno	Jednotná miera oslnenia CEN	19
Technológia osvetlenia	LED	Prevádzkové a elektrické	
Hodnotový rebriček	Výkon	Vstupné napätie	220-240 V
Značka CE	Áno	Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Záručná lehota	5 roky	Priemerná spotreba pri CLO	35 W
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy	Nárazový prúd	11,8 A
Značka ENEC	Značka ENEC	Čas zapínania	300 ms
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	Spotreba	35 W
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Účinnosť (zlomok)	0.9
Svetelné technické		Zapojenie	Zástrčný konektor, 3 pólový
Svetelný tok	4 300 lm	Kábel	0,25 m kábel so zástrčným konektorom, 3-pólovým
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K	Počet produktov na MCB 16 A typ B	24
Merný výkon (menovitý) (nom.)	123 lm/W		
Index podania farieb (CRI)	≥80		
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)		

CoreLine Panel

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polymetylmetakrylát
Materiál optického krytu	Polymetylmetakrylát
Materiál upevnenia	Hliník
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Opáľové
Celková dĺžka	622 mm
Celková šírka	622 mm
Celková výška	36 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	36 x 622 x 622 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20/44 [Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03 [0,3 J]
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,01 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L75

Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RC133V LED43S/840 PSU W62L62 OC
Úplný názov produktu	RC133V LED43S/840 PSU W62L62 OC
Úplný kód produktu	871016333469100
Objednávkový kód	33469100
Č. materiálu (12NC)	911401735532
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8710163334691
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8710163334691

Rozmerový obrázok

