




CoreLine Panel

RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC

CoreLine Panel, 37 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Panel CoreLine Generation 5 splňuje příslib CoreLine inovativní, snadné instalace a vynikajícího osvětlení. Inovativní funkce MultiLumen panelu CoreLine, navržená jako přímá náhrada funkčních svítidel v aplikacích obecného osvětlení, nabízí tři balíčky světelného toku v jednom svítidle. To usnadňuje výběr vhodného produktu, poskytuje flexibilitu reagovat na preference zákazníků na místě a znamená méně produktových kódů na skladě. Instalace je také rychlá a snadná díky rychlospojce nebo konektoru Wieland. V této řadě jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací připravená k použití s bránami, senzory a softwarem Interact.

Údaje o produktu

Obecné informace		Světelné technické	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Světelný tok	4 300 lm
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Včetně předřadníku	Ano	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	116 lm/W
Lighting Technology	LED	Index podání barev (CRI)	≥80
Vrstva	Výkon	Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Značka CE	Ano	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Záruční lhůta	5 let	Typ optiky	-
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Divergence světelného paprsku svítidla	90°
Značka ENEC	Značka ENEC	Jednotné hodnocení oslnění CEN	19
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	Provozní a elektrické	
Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano	Vstupní napětí	220-240 V
RoHS		Frekvence sítě	50 to 60 Hz

CoreLine Panel

Průměrná spotřeba energie CLO	37 W
Náběhový proud	20,4 A
Doba náběhového proudu	195 ms
Spotřeba energie	37 W
Účinek (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor třífázový
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	24

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj s rozhraním DALI
Ovládací rozhraní	DALI
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	Hliník
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	597 mm
Celková šířka	597 mm
Celková výška	42 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	42 x 597 x 597 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě]
----------------------------	--

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,01 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L75

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	10%
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC
Celý název výrobku	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC
Full EOC	871016333470700
Objednací kód	33470700
Číslo materiálu (12NC)	911401735542
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163334707
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8710163334707

Rozměrové výkresy

