




CoreLine Panel

RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC

CoreLine Panel, 37 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, DALI, UGR19

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Kleurweergave-index (CRI)	≥80
Aantal VSA's	1 unit	Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Lamptype	LED	Optiektype	-
Waardeschaal	Beter	Bundelspreiding armatuur	90°
CE-markering	Ja	Unified Glare Rating (UGR)	19
Garantieperiode	5 jaar	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Ingangsspanning	220-240 V
ENEC-markering	ENEC-markering	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Average CLO power consumption	37 W
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Aanloopstroom	20,4 A
Gegevens lichttechniek		Aanlooptijd inschakelpiek	195 ms
Lichtstroom	4.300 lm	Energieverbruik	37 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Arbeidsfactor	0.9
		Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig

CoreLine Panel

Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	24

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +40 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Driver/VSA	Voedingsunit met DALI-interface
Bedieningsinterface	DALI
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polymethylmethacrylaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Fixation materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	597 mm
Totale breedte	597 mm
Totale hoogte	42 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	42 x 597 x 597 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,01 %
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L75

Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	10%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC
Volledige productnaam	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC
Full EOC	871016333470700
Bestelcode	33470700
Materiaalnr. (12NC)	911401735542
Lokale code	33470700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163334707
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8710163334707

Maatschets

