




CoreLine Panel

RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC

CoreLine Panel, 37 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci požadujú riešenie osvetlenia, ktoré poskytuje kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Panel možno použiť ako náhradu za funkčné svietidlá všeobecného osvetlenia. K dispozícii sú dve verzie – svietidlá s kancelárskou optikou (OC), ako aj svietidlá pre použitie mimo pracovných priestorov (NOC).

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Index podania farieb (CRI)	
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie		≥80
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Vrátane napájača	Áno	Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Technológia osvetlenia	LED	Typ optiky	-
Hodnotový rebriček	Výkon	Rozptyl svetelného lúča svietidla	90°
Značka CE	Áno	Jednotná miera oslnenia CEN	19
Záručná lehota	5 roky	Prevádzkové a elektrické	
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy	Vstupné napätie	220-240 V
Značka ENEC	Značka ENEC	Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	Priemerná spotreba pri CLO	37 W
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Nárazový prúd	20,4 A
Svetelné technické		Čas zapínania	195 ms
Svetelný tok	4 300 lm	Spotreba	37 W
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K	Účinnosť (zlomok)	0.9
Merný výkon (menovitý) (nom.)	116 lm/W	Zapojenie	Zástrčný konektor, 3 pólový
		Kábel	-

CoreLine Panel

Počet produktov na MCB 16 A typ B	24
-----------------------------------	----

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka s rozhraním DALI
Ovládacie rozhranie	DALI
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polymetylmetakrylát
Materiál optického krytu	Polymetylmetakrylát
Materiál upevnenia	Hliník
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Opáľové
Celková dĺžka	597 mm
Celková šírka	597 mm
Celková výška	42 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	42 x 597 x 597 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20/44 [Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostreikaniu]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03 [0,3 J]
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súladi s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,01 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L75


Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	10%
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC
Úplný názov produktu	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC
Úplný kód produktu	871016333470700
Objednávkový kód	33470700
Č. materiálu (12NC)	911401735542
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8710163334707
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8710163334707

Rozmerový obrázok



CoreLine Panel

