

UniStrip G4

BCP380 48LEDLP 27K 24V A4 L100 DMX

UniStrip G4, 725 лм, 11.5 В, Теплый белый, 25° x 40°, Dynamix DMX, Класс безопасности III, Монтажный кронштейн, регулируемый

UniStrip G4 — это светодиодный светильник для поверхностного монтажа, который предназначен для архитектурного освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Универсальная линейка светильников, которая позволит удовлетворить все имеющиеся потребности в освещении: омывающая подсветка стен, скользящая подсветка стен и линейная заливающая подсветка. Прочная механическая конструкция и уникальная оптическая система делают этот светильник идеальным решением для освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White), а также интерфейс управления DMX с поддержкой до 8 пикселей (8IDs) позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Данные о продукции

Общая информация		Знак пожароопасности	
Сменный источник света	Нет	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях	
Драйвер в комплекте	Нет		
Тип светогенератора	LED	Технические характеристики освещения	
Осветительная технология	LED	Светоотдача	725 лм
Маркировка CE	Маркировка CE		

Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	63 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цвет источника света	Теплый белый
Тип оптической крышки	Прозрачное плоское
Светораспределение светильника	25° x 40°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	24 постоянного тока Вт
Частота сети	- Hz
Энергопотребление	11,5 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	2 нажимной разъем 5-полюсный
Кабель	2 кабеля 0,15 м с разъемами, 5-полюсные

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Интерфейс управления	Dynamix DMX

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Закаленное стекло
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Темно-серый
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый

Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	1 000 мм
Общая ширина	35 мм
Общая высота	86 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	86 x 35 x 1000 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности III


Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	4 SDCM
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BCP380 48LEDLP 27K 24V A4 L100 DMX
Полное название продукта	BCP380 48LEDLP 27K 24V A4 L100 DMX
Полный код продукта	911401738452
Код заказа	911401738452
Материал № (12NC)	911401738452
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	15

Чертеж размеров



UniStrip G4

