


# PHILIPS

# Lighting



## UniStrip G4

### BCP380 48LEDLP 40K 24V A4 L100

UniStrip G4 是表面安裝、外型精心設計 LED 燈具，特別適用於大樓外牆和室外照明應用。; 一次滿足您所有需求的系列，不管是「洗牆」、牧場，甚至線性投射燈照明，都可應用這款燈具。; 堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得這款燈具成為需要線性照明解決方案應用的最佳燈具選擇，像是大樓外牆、天橋和任何應用。; 提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色，並且提供最多可達 8 像素 (8ID) 的 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

#### 产品数据

| 基本資訊            |                     |
|-----------------|---------------------|
| 光源色彩            | NW                  |
| 可更換光源           | 否                   |
| 內附驅動器           | 否                   |
| 光學覆蓋/鏡頭類型       | CLFT [ Clear flat]  |
| 燈具光束擴展          | 25° x 40°           |
| 控制介面            | -                   |
| 接線              | 2 個二極推入式接頭          |
| 纜線              | 2 條 0.15 公尺二極纜線含連接器 |
| 保護等級 IEC        | CLIII (III)         |
| 易燃性標誌           | F [ F]              |
| CE 標誌           | CE                  |
| LED engine type | LED                 |

#### 運作和電氣

|           |         |
|-----------|---------|
| 輸入電壓      | 24 DC V |
| 輸入頻率      | - Hz    |
| 功率因數 (最小) | 0.9     |

| 控制調光      |                   |
|-----------|-------------------|
| 可調光       | 否                 |
| 機械和殼體     |                   |
| 外罩材質      | Aluminum extruded |
| 光學裝置材質    | Polycarbonate     |
| 光學覆蓋/鏡頭材質 | Tempered glass    |
| 固定材質      | Stainless steel   |
| 裝置安裝      | MBA [ 安裝 可調節支架]   |
| 光學覆蓋/鏡頭表層 | Clear             |
| 總長度       | 1000 mm           |
| 總寬度       | 35 mm             |
| 總高度       | 86 mm             |
| 色彩        | DGR               |

#### 應用

|          |              |
|----------|--------------|
| 防水防塵規範代碼 | IP66 [ IP66] |
| 機械衝擊保護碼  | IK06 [ IK06] |

#### 初始性能

|       |        |
|-------|--------|
| 初始光通量 | 784 lm |
|-------|--------|

## UniStrip G4

|             |               |
|-------------|---------------|
| 光通量容限       | +/-10%        |
| 初始 LED 燈具效率 | 68 lm/W       |
| 初始腐蝕性色溫     | 4000 K        |
| 初始演色性指數     | 80            |
| 初始色度        | 4 SDCM        |
| 初始輸入功率      | 11.5 W        |
| 用電量容限       | +/-10%        |
| <b>適用條件</b> |               |
| 環境溫度範圍      | -40 to +50 °C |


|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| <b>產品參數</b>  |                                |
| 完整產品碼        | 911401738522                   |
| 訂購產品名稱       | BCP380 48LEDLP 40K 24V A4 L100 |
| 訂購代碼         | 911401738522                   |
| 分子 - 各件數量    | 1                              |
| 分子 - 每一外盒內件數 | 15                             |
| 材質編號(12NC)   | 911401738522                   |
| 淨重 (件)       | 1.199 kg                       |



### 安全提示

- 僅適合室外使用

### 二维绘图



BCP280/383/384/385 UNiStrip G3

