


PHILIPS

Lighting



UniStrip G4

BCP382 9LED 40K 24V 17 L30

UniStrip G4, 659 lm, 9 W, 中性白光, 17° x 17°, 安全等級 III, 安裝支架可調整

UniStrip G4 是表面安裝、外型精心設計 LED 燈具，特別適用於大樓外牆和室外照明應用。一次滿足您所有需求的系列，不管是「洗牆」、牧場，甚至線性投射燈照明，都可應用這款燈具。堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得這款燈具成為需要線性照明解決方案應用的最佳燈具選擇，像是大樓外牆、天橋和任何應用。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色，並且提供最多可達 8 像素 (8ID) 的 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

安全提示

- 僅適合室外使用

产品数据

| 一般資訊 | | 光學罩類型 | |
|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 光源可更換 | 無 | 光學罩類型 | 透明平面 |
| 內附驅動器 | 無 | 燈具光束擴散 | 17° x 17° |
| 照明 source 引擎類型 | LED | 運轉與電力 | |
| 照明技術 | LED | 輸入電壓 | 24 DC V |
| CE 標誌 | CE 標誌 | 線路頻率 | - Hz |
| 易燃性標誌 | 用於安裝於通常易燃的表面 | 耗電量 | 9 W |
| 照明技術 | | 功率因數 (比值) | 1 |
| 光通量 | 659 lm | 連線照明 | 2 個 2 極推入式接頭 |
| 相關色彩溫度 (規範) | 4000 K | 纜線 | 2 條 0.15 公尺 2 極纜線含連接器 |
| 光效 (額定) (標準) | 73 lm/W | 溫度 | |
| 演色性指數 (CRI) | 80 | 環境溫度範圍 | -40 至 +50 °C |
| 光源色彩 | 中性白光 | | |

UniStrip G4

| 控制與調光 | |
|----------------|------------------------|
| 可調光 | 否 |
| 控制介面 | - |
| 機械與外罩 | |
| 外殼材質 | 鋁材擠出成型 |
| 光學材料 | 聚乙烯甲基丙烯酸酯 |
| 光學罩材質 | 強化玻璃 |
| 固定材料 | 鋁 |
| 外罩色彩 | 深灰色 |
| 安裝裝置 | 安裝支架可調整 |
| 光學罩表面處理 | 透明 |
| 整體長度 | 300 mm |
| 整體寬度 | 38 mm |
| 整體高度 | 47 mm |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 47 x 38 x 300 mm |
| 認證與應用 | |
| 防水防塵規範 (IP) | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 機械衝擊保護規範 | IK06 [1 J] |

| 保護等級 IEC | 安全等級 III |
|------------------|----------------------------|
| 初始效能 (符合 IEC 標準) | |
| 光通量容限 | +/-10% |
| 點火色度 | 4 SDCM |
| 功耗容差 | +/-10% |
| 產品資料 | |
| 下訂產品名稱 | BCP382 9LED 40K 24V 17 L30 |
| 完整產品名稱 | BCP382 9LED 40K 24V 17 L30 |
| 完整產品代碼 | 872016972627799 |
| 訂單代碼 | 911401739702 |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401739702 |
| 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8720169726277 |
| 分子 - 每一外盒包裝 | 30 |
| EAN/UPC - 箱 | 8720169726277 |

二维绘图

