



# UniFlood C

## BVP323 24LED 27K 220V 40

UniFlood C, 3040 lm, 50 W, 暖白光, 40°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

UniFlood C 是一款環型、外型精心設計且符合成本效益的建築 LED 投射燈，專為大樓外牆、造景和室外投射燈等應用場合打造。堅固的機械式設計和高效能光學設計，使得這款燈具成為多層高外牆、橋樑、地標和古蹟的最理想照明首選。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。提供六種不同的擴展透鏡，包括窄聚光燈，到寬投射燈，並且提供 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

### 安全提示

- 僅適合室外使用

### 产品数据

| 一般資訊           |              |
|----------------|--------------|
| 光源可更換          | 無            |
| 裝置部件數量         | 單位           |
| 內附驅動器          | 是            |
| 照明 source 引擎類型 | LED          |
| 照明技術           | LED          |
| CE 標誌          | CE 標誌        |
| 易燃性標誌          | 用於安裝於通常易燃的表面 |
| 照明技術           |              |
| 光通量            | 3,040 lm     |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 2700 K       |
| 光效 (額定) (標準)   | 61 lm/W      |
| 演色性指數 (CRI)    | 80           |
| 光源色彩           | 暖白光          |

| 光學罩類型                  | 平面玻璃           |
|------------------------|----------------|
| 燈具光束擴散                 | 40°            |
| 運轉與電力                  |                |
| 輸入電壓                   | 220 至 240 V    |
| 線路頻率                   | 50 to 60 Hz    |
| 湧入電流                   | 60 A           |
| 浪湧時間                   | 0.65 ms        |
| 耗電量                    | 50 W           |
| 功率因數 (比值)              | 0.9            |
| 連線照明                   | 飛線/電線          |
| 纜線                     | 0.5 公尺三極纜線不含插頭 |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 4              |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 溫度           |              |
| 環境溫度範圍       | -40 至 +50 °C |
| 控制與調光        |              |
| 可調光          | 否            |
| 驅動器/電力單元/變壓器 | 電源裝置 (開/關)   |
| 控制介面         | -            |
| 恆光輸出         | 無            |
| 機械與外罩        |              |
| 外觀材質         | 鋁壓鑄          |
| 光學材料         | 聚乙烯甲基丙烯酸酯    |
| 光學罩材質        | 強化玻璃         |
| 固定材料         | 鋼鐵           |
| 外罩色彩         | 深灰色          |
| 安裝裝置         | 安裝支架可調整      |
| 光學罩形狀        | 平面           |
| 光學罩表面處理      | 透明           |
| 整體長度         | 315 mm       |
| 整體寬度         | 262 mm       |
| 整體高度         | 169 mm       |
| 整體直徑         | 262 mm       |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 尺寸 (高 x 寬 x 深)   | 169 x 262 x 315 mm       |
| 認證與應用            |                          |
| 防水防塵規範 (IP)      | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]   |
| 機械衝擊保護規範         | IK08 [5 J 撞擊防護]          |
| 保護等級 IEC         | 安全等級 I                   |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                          |
| 光通量容限            | +/-10%                   |
| 點火色度             | SDCM = 4                 |
| 功耗容差             | +/-10%                   |
| 產品資料             |                          |
| 下訂產品名稱           | BVP323 24LED 27K 220V 40 |
| 完整產品名稱           | BVP323 24LED 27K 220V 40 |
| 完整產品代碼           | 911401740182             |
| 訂單代碼             | 911401740182             |
| 材質 Nr. (12NC)    | 911401740182             |
| 分子 - 每個包裝的數量     | 1                        |
| 分子 - 每一外盒包裝      | 2                        |

二维绘图

