

PHILIPS

Lighting



# UniFlood C

## BVP323 24LED 40K 220V 8 DMX

UniFlood C, 3650 lm, 50 W, 中性白光, 8°, 動態 DMX/RDM, 安全等級 I, 安裝支架可調整

UniFlood C 是一款環型、外型精心設計且符合成本效益的建築 LED 投射燈，專為大樓外牆、造景和室外投射燈等應用場合打造。堅固的機械式設計和高效能光學設計，使得這款燈具成為多層高外牆、橋樑、地標和古蹟的最理想照明首選。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。提供六種不同的擴展透鏡，包括窄聚光燈，到寬投射燈，並且提供 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

### 安全提示

- 僅適合室外使用

### 产品数据

一般資訊		光學罩類型	
光源可更換	無	光學罩類型	平面玻璃
裝置部件數量	單位	燈具光束擴散	8°
內附驅動器	是	運轉與電力	
照明 source 引擎類型	LED	輸入電壓	220 至 240 V
照明技術	LED	線路頻率	50 to 60 Hz
CE 標誌	CE 標誌	湧入電流	60 A
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面	浪湧時間	0.65 ms
		耗電量	50 W
		功率因數 (比值)	0.9
照明技術		連線照明	飛線/線路與 2 個 4 極推入式接頭
光通量	3,650 lm	纜線	0.5 公尺三極纜線不含插頭、與 2 條 0.5 公尺四極纜線含連接器
相關色彩溫度 (規範)	4000 K	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	4
光效 (額定) (標準)	73 lm/W		
演色性指數 (CRI)	80		
光源色彩	中性白光		

## 溫度

環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
--------	--------------

## 控制與調光

可調光	是
驅動器/電力單元/變壓器	電源供應器含 DMX 介面
控制介面	動態 DMX/RDM
恆光輸出	無

## 機械與外罩

外觀材質	鋁壓鑄
光學材料	聚乙烯甲基丙烯酸酯
光學罩材質	強化玻璃
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	深灰色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩形狀	平面
光學罩表面處理	透明
整體長度	315 mm
整體寬度	262 mm
整體高度	169 mm
整體直徑	262 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	169 x 262 x 315 mm

## 認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
保護等級 IEC	安全等級 I

## 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM = 4
功耗容差	+/-10%

## 應用條件

最高調光等級	1%
--------	----

## 產品資料

下訂產品名稱	BVP323 24LED 40K 220V 8 DMX
完整產品名稱	BVP323 24LED 40K 220V 8 DMX
完整產品代碼	911401740372
訂單代碼	911401740372
材質 Nr. (12NC)	911401740372
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	2

## 二维绘图

