



UniFlood C

BVP323 36LED RGB 220V 15 DMX

UniFlood C, 3515 lm, 80 W, 红色、绿色和蓝色, 15°, 动态 DMX/RDM, 安全等级 I, 安装支架可调

UniFlood C 是一款经济实惠的圆形户外级建筑 LED 泛光灯，设计用于建筑外墙、景观和户外泛光照明应用。该灯具采用稳固可靠的机械设计以及高效的光学设计，非常适合为多楼层建筑外墙、桥梁、地标和古迹提供照明。有白色、单色、RGB、RGBW 和可调白色可供选择。提供从窄光束射灯至宽光束泛光灯的六种不同扩散透镜以及 DMX512/RDM 控制选项，供建筑师和设计师自由灵活地探索各种理念和设计。

安全提示

- 仅限户外使用

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
设备组件数	1 个单位
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
照明技术	LED
CE 标志	CE 标志
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面
灯技术	
光通量	3,515 lm
相关色温 (标称)	-
光效 (额定) (标称)	44 lm/W
显色指数 (CRI)	-
光源颜色	红色、绿色和蓝色

光罩类型	平面玻璃
灯具光束扩散	15°
操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
侵入电流	60 A
侵入时间	0.65 ms
功耗	80 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	飞线/电线和 2 个直插式连接器 4 极
线缆	电缆 0.5 米不带插头 3 极和 2 根电缆 0.5 米带连接器 4 极
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) 4	

温度	
环境温度范围	-40 至 +50°C
控制和调光	
可调光	是
驱动器/功率单元/变压器	带 DMX 接口的电源设备
控制界面	动态 DMX/RDM
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
光纤材料	聚甲基丙烯酸甲酯
光罩材料	钢化玻璃
固定材料	钢
外壳颜色	深灰色
安装设备	安装支架可调
光罩外形	扁平
光罩外观	透明
总长度	315 mm
总宽度	262 mm
总高度	169 mm
总直径	262 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	169 x 262 x 315 mm

审批和申请	
IP 等级	IP66 [防尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防破坏型]
保护等级 IEC	安全等级 I
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
功耗误差	+/-10%
申请条件	
最高暗淡级别	1%
产品数据	
订单产品名称	BVP323 36LED RGB 220V 15 DMX
完整的产品名称	BVP323 36LED RGB 220V 15 DMX
完整产品代码	911401740702
订购代码	911401740702
材料编号 (12NC)	911401740702
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2

二维绘图

