



# UniFlood M

BVP341 144LED 40K 220V L75 15

UniFlood M, 23000 lm, 288 W, 中性白光, 安全等級 I

UniFlood M 是一款模組化、長方型設計且符合成本效益的外部評等建築 LED 投射燈，專為大樓外牆、造景和室外投射燈等應用場合打造。堅固的機械式設計和高效能光學設計，使得這款燈具成為多層高外牆、橋樑、地標和古蹟的最理想照明首選。提供白色、單色、RGB、RGBW 和可調式白色。提供八種不同的擴展透鏡，包括窄聚光燈，到寬投射燈，並且提供 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

## 安全提示

- 僅適合室外使用。

## 产品数据

| 一般資訊         |           |
|--------------|-----------|
| 光源可更換        | 無         |
| 裝置部件數量       | 2 個單位     |
| 內附驅動器        | 是         |
| 照明技術         | LED       |
| CE 標誌        | CE 標誌     |
| 照明技術         |           |
| 光通量          | 23,000 lm |
| 相關色彩溫度 (規範)  | 4000 K    |
| 光效 (額定) (標準) | 80 lm/W   |
| 演色性指數 (CRI)  | 80        |
| 光源的光束角度      | 15 x 15 ° |
| 光源色彩         | 中性白光      |
| 光學罩類型        | 平面玻璃      |

| 運轉與電力        |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| 輸入電壓         | 220 至 240 V                         |
| 線路頻率         | 50 to 60 Hz                         |
| 測入電流         | 140 A                               |
| 浪湧時間         | 0.65 ms                             |
| 耗電量          | 288 W                               |
| 功率因數 (比值)    | 0.9                                 |
| 連線照明         | 飛線/電線                               |
| 纜線           | 0.5 公尺三極纜線不含插頭、與 2 條 0.5 公尺四極纜線含連接器 |
| 溫度           |                                     |
| 環境溫度範圍       | -40 至 +50 °C                        |
| 控制與調光        |                                     |
| 可調光          | 否                                   |
| 驅動器/電力單元/變壓器 | 電源裝置 (開/關)                          |

UniFlood M

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 控制介面             | -                      |
| 機械與外罩            |                        |
| 外觀材質             | 鋁材擠出成型                 |
| 光學罩材質            | 玻璃                     |
| 外罩色彩             | 深灰色                    |
| 光學罩表面處理          | 透明                     |
| 整體長度             | 294 mm                 |
| 整體寬度             | 225 mm                 |
| 整體高度             | 750 mm                 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深)   | 750 x 225 x 294 mm     |
| 認證與應用            |                        |
| 防水防塵規範 (IP)      | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 機械衝擊保護規範         | IK06 [1 J]             |
| 保護等級 IEC         | 安全等級 I                 |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                        |
| 光通量容限            | +/-10%                 |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 點火色度          | 4 SDCM                        |
| 功耗容差          | +/-10%                        |
| 應用條件          |                               |
| 最高調光等級        | 5%                            |
| 產品資料          |                               |
| 下訂產品名稱        | BVP341 144LED 40K 220V L75 15 |
| 完整產品名稱        | BVP341 144LED 40K 220V L75 15 |
| 完整產品代碼        | 911401749442                  |
| 訂單代碼          | 911401749442                  |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401749442                  |
| 分子 - 每個包裝的數量  | 1                             |
| 分子 - 每一外盒包裝   | 1                             |

二维绘图

