



# UniFlood G

## BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX

UniFlood G, 12927 lm, 260 W, 紅色、綠色與藍色, 15° x 17°, 動態 DMX/RDM, 安全等級 I, 安裝支架可調整

UniFlood G 是一款巨大、高電能、長方形且按照外部標準設計的建築 LED 投射燈，專為大樓外牆、造景和室外投射燈等應用打造。堅固機械性能設計，加上高效能光學設計，使得這款燈具成為多層高外牆、橋梁、地標和古蹟的最佳照明選擇。提供白色、單色、RGB、RGBW 和可調式白色。提供八種不同的擴展透鏡，包括窄聚光燈，到寬投射燈，並且提供 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

### 产品数据

| 一般資訊           |              |
|----------------|--------------|
| 光源可更換          | 無            |
| 裝置部件數量         | 單位           |
| 內附驅動器          | 是            |
| 照明 source 引擎類型 | LED          |
| 照明技術           | LED          |
| CE 標誌          | CE 標誌        |
| 易燃性標誌          | 用於安裝於通常易燃的表面 |
| 照明技術           |              |
| 光通量            | 12,927 lm    |
| 柱頂標準傾斜角        | -            |
| 側入標準傾斜角        | -            |
| 相關色彩溫度 (規範)    | -            |
| 光效 (額定) (標準)   | 50 lm/W      |
| 演色性指數 (CRI)    | -            |
| 光源色彩           | 紅色、綠色與藍色     |
| 光學罩類型          | 透明平面         |

| 燈具光束擴散       | 15° x 17°                           |
|--------------|-------------------------------------|
| 運轉與電力        |                                     |
| 輸入電壓         | 220 至 240 V                         |
| 線路頻率         | 50 to 60 Hz                         |
| 湧入電流         | 90 A                                |
| 浪湧時間         | 0.65 ms                             |
| 耗電量          | 260 W                               |
| 功率因數 (比值)    | 0.9                                 |
| 連線照明         | 飛線/線路與 2 個 4 極推入式接頭                 |
| 纜線           | 0.5 公尺三極纜線不含插頭、與 2 條 0.5 公尺四極纜線含連接器 |
| 溫度           |                                     |
| 環境溫度範圍       | -40 至 +50 °C                        |
| 控制與調光        |                                     |
| 可調光          | 是                                   |
| 驅動器/電力單元/變壓器 | 電源裝置 (開/關)                          |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 控制介面           | 動態 DMX/RDM             |
| 機械與外罩          |                        |
| 外觀材質           | 鋁壓鑄                    |
| 光學材料           | 聚乙 烯 甲 基 丙 烯 酸 酯       |
| 光學罩材質          | 強化玻璃                   |
| 外罩色彩           | 深灰色                    |
| 安裝裝置           | 安裝支架可調整                |
| 光學罩表面處理        | 透明                     |
| 整體長度           | 840 mm                 |
| 整體寬度           | 288 mm                 |
| 整體高度           | 387 mm                 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 387 x 288 x 840 mm     |
| 認證與應用          |                        |
| 防水防塵規範 (IP)    | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 機械衝擊保護規範       | IK09 [10 J]            |
| 保護等級 IEC       | 安全等級 I                 |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                                  |
| 光通量容限            | +/-10%                           |
| 功耗容差             | +/-10%                           |
| 應用條件             |                                  |
| 最高調光等級           | 1%                               |
| 產品資料             |                                  |
| 下訂產品名稱           | BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX |
| 完整產品名稱           | BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX |
| 完整產品代碼           | 911401750442                     |
| 訂單代碼             | 911401750442                     |
| 材質 Nr. (12NC)    | 911401750442                     |
| 分子 - 每個包裝的數量     | 1                                |
| 分子 - 每一外盒包裝      | 1                                |

二维绘图

