


# PHILIPS

# Lighting



## UniStrip G4

### BCP383 6LED 30K 220V 40 L30

UniStrip G4 是表面安裝、外型精心設計 LED 燈具，特別適用於大樓外牆和室外照明應用。; 一次滿足您所有需求的系列，不管是「洗牆」、牧場，甚至線性投射燈照明，都可應用這款燈具。; 堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得這款燈具成為需要線性照明解決方案應用的最佳燈具選擇，像是大樓外牆、天橋和任何應用。; 提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色，並且提供最多可達 8 像素 (8ID) 的 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

#### 产品数据

基本資訊	
光源色彩	WW
可更換光源	否
齒輪部件數量	1
驅動器/供電裝置/變壓器	PSU [ 電源 裝置 ]
內附驅動器	是
光學護蓋/鏡頭類型	GT [ 強化玻璃 ]
燈具光束擴展	40° x 40°
控制介面	-
接線	Flying leads/wires
保護等級 IEC	CLI (I)
易燃性標誌	F [ F ]
CE 標誌	CE
室外光學裝置類型	中 光束角 40°
MCB 上的產品數量	6
LED engine type	LED
照明科技	
柱頂標準傾斜角	-
側入標準傾斜角	-

運作和電氣	
輸入電壓	220-240 V
輸入頻率	50 至 60 Hz
湧入電流	60 A
湧入時間	0.45 ms
功率因數 (最小)	0.9
控制調光	
可調光	否
機械和殼體	
外罩材質	Aluminum extruded
光學裝置材質	Polymethyl methacrylate
光學護蓋/鏡頭材質	Glass
固定材質	Aluminum
裝置安裝	MBA [ 安裝 可調節支架 ]
光學護蓋/鏡頭形狀	Flat
光學護蓋/鏡頭表層	Clear
總長度	300 mm
總寬度	45 mm
總高度	105 mm

## UniStrip G4


色彩	DGR
<b>應用</b>	
防水防塵規範代碼	IP66 [ IP66]
機械衝擊保護碼	IK06 [ IK06]
<b>初始性能</b>	
初始光通量	717 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	48 lm/W
初始腐蝕性色溫	3000 K
初始演色性指數	80
初始色度	4 SDCM
初始輸入功率	15 W
用電量容限	+/-10%

### 適用條件

環境溫度範圍	-40 to +50 °C
--------	---------------

### 產品參數


完整產品碼	911401751082
訂購產品名稱	BCP383 6LED 30K 220V 40 L30
訂購代碼	911401751082
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	12
材質編號(12NC)	911401751082
淨重 (件)	1.399 kg



### 安全提示

- 僅適合室外使用

### 二维绘图



### BCP280 UniStrip G3

