

UniStrip G4

BCP384 36LED 40K 220V 40 L100

UniStrip G4, 5028 lm, 80 W, Neutral White, Sudut berkas cahaya medium 40°, 40° x 40°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

UniStrip G4 adalah lumener LED terukur eksterior yang dipasang di permukaan yang dirancang untuk aplikasi pencahayaan arsitektur fasad dan luar ruangan. Satu rangkaian produk yang sesuai dengan semua kebutuhan Anda, wall washing, grazing, dan juga lampu tembak linier. Desain mekanik yang kuat dan optik yang unik menjadikannya ideal untuk menerangi fasad bangunan, jembatan, jalan layang, dan semua penggunaan yang memerlukan solusi pencahayaan linier. Tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur serta tersedia opsi kontrol DMX hingga 8 piksel (8ID) untuk memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Warnings and Safety

- Hanya untuk penggunaan luar ruangan

Product data

Informasi Umum		Tanda dapat menyala	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar	
Jumlah unit alat	1 unit	Teknis Lampu	
Driver tercakup	Ya	Flux Cahaya	5.028 lm
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Sudut kemiringan standar tiang	-
Teknologi Pencahayaan	LED	Sudut kemiringan standar entri samping	-
Tanda CE	Tanda CE	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
		Daya Penerangan (terukur) (Nom)	63 lm/W

UniStrip G4

Indeks renderasi warna (CRI)	80
Warna sumber cahaya	Neutral White
Tipe penutup optik	Kaca keras
Penyebaran sinar lampu luminer	40° x 40°
Jenis optik di luar ruangan	Sudut berkas cahaya medium 40°

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Lonjakan arus	60 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,85 ms
Konsumsi Daya	80 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 0,3 m tanpa konektor 3 pin
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	4

Suhu

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium diekstrusi
Material optik	Polimetil metakrilat
Material penutup optik	Kaca
Material fiksasi	Aluminium

Warna Housing	Abu-abu gelap
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Bentuk penutup optik	Datar
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	1.000 mm
Lebar keseluruhan	80 mm
Tinggi keseluruhan	105 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	105 x 80 x 1000 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I


Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	4 SDCM
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BCP384 36LED 40K 220V 40 L100
Nama lengkap produk	BCP384 36LED 40K 220V 40 L100
Kode produk lengkap	911401751442
Kode urutan	911401751442
No. Material (12NC)	911401751442
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4

Dimensional drawing



UniStrip G4

