



# UniStrip G4

## BCP385 30LED 30K 220V 7 L52 DMX

UniStrip G4, 3811 lm, 60 W, 暖白光, 窄光束角度 7.5°, 7.5° x 7.5°, 動態 DMX, 安全等級 I, 安裝支架可調整

UniStrip G4 是表面安裝、外型精心設計 LED 燈具，特別適用於大樓外牆和室外照明應用。一次滿足您所有需求的系列，不管是「洗牆」、牧場，甚至線性投射燈照明，都可應用這款燈具。堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得這款燈具成為需要線性照明解決方案應用的最佳燈具選擇，像是大樓外牆、天橋和任何應用。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色，並且提供最多可達 8 像素 (8ID) 的 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

### 安全提示

- 僅適合室外使用

### 产品数据

| 一般資訊           |              |
|----------------|--------------|
| 光源可更換          | 無            |
| 裝置部件數量         | 單位           |
| 內附驅動器          | 是            |
| 照明 source 引擎類型 | LED          |
| 照明技術           | LED          |
| CE 標誌          | CE 標誌        |
| 易燃性標誌          | 用於安裝於通常易燃的表面 |
| 照明技術           |              |
| 光通量            | 3,811 lm     |
| 柱頂標準傾斜角        | -            |
| 側入標準傾斜角        | -            |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 3000 K       |

| 光效 (額定) (標準) | 64 lm/W     |
|--------------|-------------|
| 演色性指數 (CRI)  | 80          |
| 光源色彩         | 暖白光         |
| 光學罩類型        | 強化玻璃        |
| 燈具光束擴散       | 7.5° x 7.5° |
| 戶外光學類型       | 窄光束角度 7.5°  |
| 運轉與電力        |             |
| 輸入電壓         | 220 至 240 V |
| 線路頻率         | 50 to 60 Hz |
| 湧入電流         | 60 A        |
| 浪湧時間         | 0.85 ms     |
| 耗電量          | 60 W        |
| 功率因數 (比值)    | 0.9         |

UniStrip G4

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 連線照明                   | 飛線/線路與 2 個 4 極推入式接頭                 |
| 纜線                     | 0.3 公尺三極纜線不含插頭 + 2 條 0.3 公尺四極纜線含連接器 |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 4                                   |
| 溫度                     |                                     |
| 環境溫度範圍                 | -40 至 +50 °C                        |
| 控制與調光                  |                                     |
| 可調光                    | 是                                   |
| 驅動器/電力單元/變壓器           | 電源裝置 (開/關)                          |
| 控制介面                   | 動態 DMX                              |
| 機械與外罩                  |                                     |
| 外觀材質                   | 鋁材擠出成型                              |
| 光學材料                   | 聚 乙 烯 甲 基 丙 烯 酸 酯                   |
| 光學罩材質                  | 玻璃                                  |
| 固定材料                   | 鋁                                   |
| 外罩色彩                   | 深灰色                                 |
| 安裝裝置                   | 安裝支架可調整                             |
| 光學罩形狀                  | 平面                                  |
| 光學罩表面處理                | 透明                                  |
| 整體長度                   | 520 mm                              |
| 整體寬度                   | 88 mm                               |
| 整體高度                   | 158 mm                              |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 尺寸 (高 x 寬 x 深)   | 158 x 88 x 520 mm               |
| 認證與應用            |                                 |
| 防水防塵規範 (IP)      | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]          |
| 機械衝擊保護規範         | IK06 [1 J]                      |
| 保護等級 IEC         | 安全等級 I                          |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                                 |
| 光通量容限            | +/-10%                          |
| 點火色度             | 4 SDCM                          |
| 功耗容差             | +/-10%                          |
| 應用條件             |                                 |
| 最高調光等級           | 10%                             |
| 產品資料             |                                 |
| 下訂產品名稱           | BCP385 30LED 30K 220V 7 L52 DMX |
| 完整產品名稱           | BCP385 30LED 30K 220V 7 L52 DMX |
| 完整產品代碼           | 911401751862                    |
| 訂單代碼             | 911401751862                    |
| 材質 Nr. (12NC)    | 911401751862                    |
| 分子 - 每個包裝的數量     | 1                               |
| 分子 - 每一外盒包裝      | 2                               |

二维绘图

