



# UniStrip G4

## BCP385 12LED RGBNW 220V A7 L100 DMX

UniStrip G4, 3047 lm, 100 W, 红色、绿色、蓝色和白色, 非对称, 15° x 40°, 动态 DMX, 安全等级 I, 安装支架可调

UniStrip G4 是一款表面安装的外部额定 LED 灯具，专为建筑外墙和室外建筑照明应用而设计。一个满足您所有需求的系列，整面式照明、掠射和线性泛光照明。坚固的机械和独特的光学设计使其成为照明建筑物外墙、桥梁、立交桥和任何需要线性照明解决方案的应用的理想选择。提供白色、单色、RGB、RGBW 和可调白色以及最多 8 个像素 (8ID) 的 DMX 控制选项，让建筑师和设计师可以不受限制地自由探索各种概念和设计。

### 安全提示

- 仅限户外使用

### 产品数据

| 一般信息   |             |
|--------|-------------|
| 可更换光源  | 否           |
| 设备组件数  | 1 个单位       |
| 包含的驱动器 | 是           |
| 光源引擎类型 | LED         |
| 照明技术   | LED         |
| CE 标志  | CE 标志       |
| 可燃性标志  | 用于安装在常规可燃表面 |

| 灯技术             |          |
|-----------------|----------|
| 光通量             | 3,047 lm |
| 标准倾斜角灯架头        | -        |
| 标准倾斜角侧入         | -        |
| 相关色温 ( 标称 )     | -        |
| 光效 ( 额定 )( 标称 ) | 30 lm/W  |

|            |             |
|------------|-------------|
| 显色指数 (CRI) | -           |
| 光源颜色       | 红色、绿色、蓝色和白色 |
| 光罩类型       | 透明平板        |
| 灯具光束扩散     | 15° x 40°   |
| 户外光学类型     | 非对称         |

| 操作和电气       |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 输入电压        | 220 至 240 V                           |
| 纹频率         | 50 to 60 Hz                           |
| 侵入电流        | 70 A                                  |
| 侵入时间        | 0.65 ms                               |
| 功耗          | 100 W                                 |
| 功率系数 ( 小数 ) | 0.9                                   |
| 连接          | 飞线/电线和 2 个直插式连接器 4 极                  |
| 线缆          | 电缆 0.3 米不带插头 3 极和 2 根电缆 0.3 米带连接器 4 极 |

|                         |  |                    |
|-------------------------|--|--------------------|
| MCB 上的产品数量 ( 16A 类型 B ) |  | 3                  |
| 温度                      |  |                    |
| 环境温度范围                  |  | -40 至 +50°C        |
| 控制和调光                   |  |                    |
| 可调光                     |  | 是                  |
| 驱动器/功率单元/变压器            |  | 电源装置 ( 开/关 )       |
| 控制界面                    |  | 动态 DMX             |
| 机械和外壳                   |  |                    |
| 外壳材料                    |  | 挤压铝                |
| 光纤材料                    |  | 聚甲基丙烯酸甲酯           |
| 光罩材料                    |  | 钢化玻璃               |
| 固定材料                    |  | 铝                  |
| 外壳颜色                    |  | 深灰色                |
| 安装设备                    |  | 安装支架可调             |
| 光罩外形                    |  | 扁平                 |
| 光罩外观                    |  | 透明                 |
| 总长度                     |  | 1,000 mm           |
| 总宽度                     |  | 88 mm              |
| 总高度                     |  | 158 mm             |
| 尺寸 ( 高 x 宽 x 深 )        |  | 158 x 88 x 1000 mm |

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| 审批和申请              |                                     |
| IP 等级              | IP66 [防尘渗透, 防喷射]                    |
| 机械冲击保护代码           | IK06 [1 J]                          |
| 保护等级 IEC           | 安全等级 I                              |
| 初始性能 ( 符合 IEC 标准 ) |                                     |
| 光通量误差              | +/-10%                              |
| 功耗误差               | +/-10%                              |
| 申请条件               |                                     |
| 最高暗淡级别             | 10%                                 |
| 产品数据               |                                     |
| 订单产品名称             | BCP385 12LED RGBNW 220V A7 L100 DMX |
| 完整的产品名称            | BCP385 12LED RGBNW 220V A7 L100 DMX |
| 完整产品代码             | 871951494534099                     |
| 订购代码               | 911401752192                        |
| 材料编号 (12NC)        | 911401752192                        |
| 计算器 - 每包数量         | 1                                   |
| EAN/UPC - 产品/箱     | 8719514945340                       |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数   | 2                                   |
| EAN/UPC - 案例       | 8719514945340                       |

二维绘图

