



# 馨程燈帶

## LS170S LED8 824 IP20 L5000

出色的光效，安裝靈活

### 产品数据

基本資訊	
光源光束角	120°
光源色彩	AM
可更換光源	否
齒輪部件數量	-
驅動器/供電裝置/變壓器	否 [-]
內附驅動器	否
光學裝置類型	S
燈具光束擴展	120°
控制介面	-
接線	連線單元 2 極
線線	2x1-1
保護等級 IEC	CLIII (III)
灼熱絲測試	NO [ 否]
易燃性標誌	NO [ 否]
CE 標誌	-
ENEC 標誌	-
保固期	3 years
恆光輸出	No
MCB 上的產品數量	-
RoHS 標誌	RoHS mark
運作和電氣	
輸入電壓	24 DC V
輸入頻率	- Hz
CLO 初始用電量	- W

CLO 平均用電量	- W
功率因數 (最小)	-
控制調光	
可調光	否
機械和殼體	
反射罩材質	-
光學裝置材質	-
光學護蓋/鏡頭材質	-
固定材質	-
光學護蓋/鏡頭表層	-
總長度	5000 mm
總寬度	8 mm
總高度	1.4 mm
色彩	WH
應用	
防水防塵規範代碼	IP20 [ IP20]
機械衝擊保護碼	IK00 [ IK00]
初始性能	
初始光通量	800 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	90 lm/W
初始腐蝕性色溫	2400 K

