



馨程灯带

LS170S LED16 840 IP44 L5000

馨程灯带, 1600 lm, 95 lm/W, 840 中性白色, 透明, 24 DC V, 线路保护, 防溅

出色的光效, 安装灵活

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
设备组件数	-
包含的驱动器	否
光源引擎类型	-
CE 标志	-
质保期	3 年
可燃性标志	-
ENEC 标志	-
灼热丝测试	-
符合欧盟 RoHS 规范	是

灯技术	
光通量	1,600 lm
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	95 lm/W
显色指数 (CRI)	80
光源光束角度	120°
光源颜色	840 中性白色
光学类型	对称
光罩类型	-

灯具光束扩散	120°
操作和电气	
输入电压	24 DC V
线频率	- Hz
初始 CLO 功耗	- W
平均 CLO 功耗	- W
功耗	75 W
功率系数 (小数)	1
连接	连接单元 2 极
线缆	2 根电缆不带插头 1 极
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	-

温度	
环境温度范围	-20 至 +35°C

控制和调光	
可调光	否
驱动器/功率单元/变压器	-
控制界面	-
恒定光输出	否

警程灯带

机械和外壳	
外壳材料	铝
反射镜材料	-
光纤材料	-
光罩材料	-
固定材料	-
外壳颜色	透明
光罩外观	透明
总长度	5,000 mm
总宽度	14 mm
总高度	6.5 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	7 x 14 x 5000 mm

审批和申请	
IP 等级	IP44 [线路保护, 防溅]
机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
保护等级 IEC	安全等级 III

初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
初始色度	0.3825; 0.382; SDCM 3

功耗误差	+/-10%
------	--------

长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
使用寿命中值 L70B50	30,000 小时

申请条件	
最高暗波级别	不适用

产品数据	
订单产品名称	LS170S LED16 840 IP44 L5000
完整的产品名称	LS170S LED16 840 IP44 L5000
完整产品代码	872016953279399
订购代码	911401759692
材料编号 (12NC)	911401759692
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8720169532793
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8720169544284

二维绘图

