

# 馨程燈帶

## LS170S LED16 840 IP44 L5000

出色的光效，安裝靈活

### 产品数据


基本資訊	
光源光束角	120°
光源色彩	840
可更換光源	否
齒輪部件數量	-
驅動器/供電裝置/變壓器	否 [-]
內附驅動器	否
光學裝置類型	S
燈具光束擴展	120°
控制介面	-
接線	連線單元 2 極
線線	2xC-1
保護等級 IEC	CLIII (III)
灼熱絲測試	NO [ 否]
易燃性標誌	NO [ 否]
CE 標誌	-
ENEC 標誌	-
保固期	3 years
恆光輸出	No
MCB 上的產品數量	-
RoHS 標誌	RoHS mark
運作和電氣	
輸入電壓	24 DC V
輸入頻率	- Hz
CLO 初始用電量	- W

CLO 平均用電量	- W
功率因數 (最小)	-
控制調光	
可調光	否
機械和殼體	
反射罩材質	-
光學裝置材質	-
光學護蓋/鏡頭材質	-
固定材質	-
光學護蓋/鏡頭表層	Clear
總長度	5000 mm
總寬度	14 mm
總高度	6.5 mm
色彩	CL
應用	
防水防塵規範代碼	IP44 [ IP44]
機械衝擊保護碼	IK03 [ IK03]
初始性能	
初始光通量	1600 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	95 lm/W
初始腐蝕性色溫	4000 K


## 擊程燈帶

初始演色性指數	80
初始色度	0.3825; 0.382; SDCM 3
初始輸入功率	75 W
用電量容限	+/-10%
<b>耐久性能</b>	
平均使用時間 L70B50	30000 h
<b>適用條件</b>	
環境溫度範圍	-20 to +35 °C
最高調光等級	Not applicable

<b>產品參數</b>	
完整產品碼	911401759692
訂購產品名稱	LS170S LED16 840 IP44 L5000
訂購代碼	911401759692
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	10
材質編號(12NC)	911401759692
淨重 (件)	0.270 kg



## 二维绘图



LS160S/LS161S/LS162S/LS170S

