



Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

WL060V LED17S/840 PSU II WH

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V, 18.5 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, IP44

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace		Značka ENEC	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Počet předřadnickových jednotek	1 jednotka	Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
Včetně předřadníku	Ano	RoHS	
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	Světelné technické	
Lighting Technology	LED	Světelný tok	1 700 lm
Vrstva	Hodnota	Jmenovitá náhradní teplota	4000 K
Značka CE	Ano	chromatičnosti	
Záruční lhůta	3 roky	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
Značka hořlavosti	-	Index podání barev (CRI)	>80
		Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
		Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
		Typ optiky	Vyzařovací úhel 120°
		Divergence světelného paprsku svítidla	120°
		Provozní a elektrické	
		Vstupní napětí	220-240 V

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	3,28 A
Doba náběhového proudu	0,044 ms
Spotřeba energie	18,5 W
Účinník (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor třípólový
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	50

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-20 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polypropylen
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	345 mm
Celková šířka	345 mm
Celková výška	97 mm
Celkový průměr	345 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	97 x 345 x 345 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP44 [Chráněno proti proniknutí drátů, chráněno proti stříkající vodě]
----------------------------	--

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0.3 J]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,005 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	2,24 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70


Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení

Objednávací název produktu	WL060V LED17S/840 PSU II WH
Celý název výrobku	WL060V LED17S/840 PSU II WH
Full EOC	871016333912299
Objednávací kód	33912299
Číslo materiálu (12NC)	911401802380
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163339122
Číslování SAP – balení v krabici	5
Pouzdro – EAN/UPC	8710163339184

Rozměrové výkresy



Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

