



Ledinaire Wandmontage

WL060V LED17S/840 PSU II WH

Ledinaire Wandmontage, 18.5 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, IP44

De Philips Ledinaire familie voor wandmontage staat bekend als uitstekende LED-lampen. De populaire, gebruiksklare LED-armaturen in dit assortiment hebben een hoge Philips kwaliteit voor een hele scherpe prijs. Ledinaire WL060V armaturen voor wandmontage zijn ontworpen voor een groot aantal verlichtingstoepassingen binnen, van gangen tot openbare ingangen. Het moderne, onopvallende ontwerp is verkrijgbaar in twee afmetingen en verschillende lichtopbrengsten, zodat je een uniforme uitstraling kunt creëren op elke plek waar je LED-lampen aan de wand wilt monteren.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lichtbron vervangbaar	Nee	Lamptype	LED
Aantal VSA's	1 unit	Waardeschaal	Goed
Driver/VSA inbegrepen	Ja	CE-markering	Ja
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.	Garantieperiode	3 jaar
		Brandbaarheidsmarkering	-
		ENEC-markering	-
		Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
		Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
		Gegevens lichttechniek	
		Lichtstroom	1.700 lm
		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90 lm/W

Ledinaire Wandmontage

Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Optiektype	Lichthoek 120°
Bundelspreiding armatuur	120°

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	3,28 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,044 ms
Energieverbruik	18,5 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Instekconnector, 3-polig
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	50

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Polypropyleen
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polymethylmethacrylaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	345 mm
Totale breedte	345 mm
Totale hoogte	97 mm
Totale diameter	345 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	97 x 345 x 345 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 44 [Bescherming draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,005 %
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	2,24 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L70

Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	WLO60V LED17S/840 PSU II WH
Volledige productnaam	WLO60V LED17S/840 PSU II WH
Full EOC	871016333912299
Bestelcode	33912299
Materiaalnr. (12NC)	911401802380
Lokale code	33912299
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163339122
Numerator - Dozen per buitendoos	5
EAN/UPC - Case	8710163339184

Ledinaire Wandmontage

Maatschets

