



Coreview Troffer G3

RC420B LED50S/865 PSU W60L120 GM

Coreview Troffer G3, 100 лм/В, Холодный дневной свет 865,
Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI

Ненаправленная светодиодная световая полоса излучает мягкий и однородный свет для создания комфорта для зрения

Предупреждение и условия безопасности

- Класс защиты продукта от воздействия воды — IPX0 (не защищен), поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать светильник только в подходящей среде
- Если приведенная выше рекомендация не выполнена и светильники контактируют с водой, Philips или Signify не гарантирует безопасную эксплуатацию и гарантия теряет силу

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	3 года
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 600 °С, продолжительность 30 с
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	3 600 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80

Цвет источника света	Холодный дневной свет 865
Оптический тип	Широкий световой пучок
Тип оптической крышки	Опаловый
Светораспределение светильника	120°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Пусковой ток	22 А
Время пуска	2 750 ms
Энергопотребление	36 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Внутренний разъем

Coreview Troffer G3

Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	24
---	----

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +40 °С
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Интерфейс управления	Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Металл
Оптический материал	Полистирол
Материал оптической крышки	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	1197 мм
Общая ширина	297 мм
Общая высота	96 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	96 x 297 x 1197 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [0,3 Дж]

Класс защиты IEC	Класс безопасности I
------------------	----------------------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM<4
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	50 000 часов
---------------------------------------	--------------


Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	1%
-----------------------------------	----

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RC420B LED50S/865 PSU W60L120 GM
Полное название продукта	RC420B LED50S/865 PSU W60L120 GM
Полный код продукта	872016972495299
Код заказа	911401802397
Материал № (12NC)	911401802397
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8720169724952
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
EAN/UPC — короб	8720169724952

Чертеж размеров



Coreview Troffer G3



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Апрель 15 - Данные для изменения